


T足



N-010431

特長・用途

■ 立バンド用取付足(プレスタイプ) ■ 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	L	W	A×B	C	φ	P	入数(1袋×数)
003	50	25	13.5×9	20	60	37	400(25×16)
004	65	25	13.5×9	20	60	37	350(25×14)
005	75	25	13.5×9	20	60	37	300(25×12)
006	100	25	13.5×9	20	60	37	200(25×8)
007	125	25	13.5×9	20	60	37	200(25×8)
008	150	25	13.5×9	20	60	37	200(25×8)
009	200	25	13.5×9	20	60	37	150(25×6)


ステンT足(長穴)



N-010433

特長・用途

■ 立バンド用取付足(プレスタイプ) ■ ステンレス製(SUS304)



コードNo.	L	W	A×B	φ	P	入数(1袋×数)
050	50	25	34.5×9	60	37	400(10×40)
060	60	25	34.5×9	60	37	350(10×35)
070	70	25	34.5×9	60	37	300(10×30)
080	80	25	34.5×9	60	37	300(10×30)
100	100	25	34.5×9	60	37	250(10×25)
120	120	25	34.5×9	60	37	200(10×20)
150	150	25	34.5×9	60	37	200(10×20)
200	200	25	34.5×9	60	37	150(10×15)
500	50	32	43×11	72	49	300(10×30)
501	60	32	43×11	72	49	200(10×200)
502	80	32	43×11	72	49	180(10×18)
503	100	32	43×11	72	49	150(10×15)
504	120	32	43×11	72	49	130(10×13)
505	150	32	43×11	72	49	130(10×13)
506	200	32	43×11	72	49	100(10×10)


長穴T足



N-010411

特長・用途

■ 立バンド用取付足(プレスタイプ) ■ 鉄製(電気亜鉛めっき) ■ 溶融亜鉛めっきも用意できます。



コードNo.	L	W	A×B	φ	P	入数(1袋×数)
251	50	25	35×9	60	37	400(10×40)
252	60	25	35×9	60	37	350(10×35)
260	70	25	35×9	60	37	300(10×30)
253	80	25	35×9	60	37	300(10×30)
254	100	25	35×9	60	37	250(10×25)
255	120	25	35×9	60	37	200(10×20)
256	150	25	35×9	60	37	200(10×20)
257	200	25	35×9	60	37	150(10×15)
321	50	32	43×11	72	49	300(10×30)
322	60	32	43×11	72	49	200(10×200)
323	80	32	43×11	72	49	180(10×18)
324	100	32	43×11	72	49	150(10×15)
325	120	32	43×11	72	49	130(10×13)
326	150	32	43×11	72	49	130(10×13)
327	200	32	43×11	72	49	100(10×10)


1ツ穴T足



N-010419

特長・用途

■ 省スペース用立バンド取付足(プレスタイプ) ■ 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	L	W	A×B	φ	P	入数(1袋×数)
030	30	25	13×9.0	60	38	500(10×50)
040	40	25	13×9.0	60	38	500(10×50)


ステン1ツ穴T足



N-010420

特長・用途

■ 省スペース用立バンド取付足(プレスタイプ) ■ ステンレス製(SUS304)



コードNo.	L	W	A×B	φ	P	入数(1袋×数)
030	30	25	13×9.0	60	38	500(10×50)
040	40	25	13×9.0	60	38	500(10×50)