



ユニットバス

UB壁貫通継手 ダブル WL74型

黄銅
材質：C3771BE



G-653
埋設 NG CAD 取説

対応壁板厚最大12mm

適用	品番	呼び径		L1	L2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WL74-1313-12-S-2P	Rp $\frac{1}{2}$	13A	41	41	10	1	8,920

特長


- ・継手全長が短いため、壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも対応できます。
- ・締付リングは排水口レンチで締め付けるため、UB壁を傷つけにくい施工が可能です。

ユニットバスのパネル穴径は $\phi 30$ で、穴ピッチは145~205mmです。

UB壁貫通継手 WL11型

シングル

黄銅
材質：C3771BE



G-653
埋設 NG CAD 取説

() 内寸法は呼び径 $\frac{3}{4} \times 16A$ を示します。


ユニットバスのパネル穴径は $\phi 30$ ($\frac{1}{2} \times 13A$)、 $\phi 36$ ($\frac{3}{4} \times 16A$)です。

対応壁板厚 13A：最大22mm、16A：最大32mm

適用	品番	呼び径		L1	L2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WL11- 1313-S-1P	Rp $\frac{1}{2}$	13A	55	41	48	6	4,690
PEX	WL11A-2016-S-1P	Rp $\frac{3}{4}$	16A	69	46.5	32	4	6,710
PB	WL11C-2016-S-1P	Rp $\frac{3}{4}$	16A	69	46.5	32	4	6,710

シングル

青銅
材質：CAC406



G-652
埋設 OK CAD 取説

() 内寸法は呼び径 $\frac{3}{4} \times 16A$ を示します。


ユニットバスのパネル穴径は $\phi 30$ ($\frac{1}{2} \times 13A$)、 $\phi 36$ ($\frac{3}{4} \times 16A$)です。

対応壁板厚 13A：最大22mm、16A：最大32mm

適用	品番	呼び径		L1	L2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WL11- 1313C-S-1P	Rp $\frac{1}{2}$	13A	55	45.5	48	6	5,630
PEX	WL11A-2016C-S-1P	Rp $\frac{3}{4}$	16A	74	55.5	32	4	8,210
PB	WL11C-2016C-S-1P	Rp $\frac{3}{4}$	16A	74	55.5	32	4	8,210

ダブル

黄銅
材質：C3771BE



G-653
埋設 NG CAD 取説


ユニットバスのパネル穴径は $\phi 30$ で、穴ピッチは145~205mmです。

対応壁板厚最大22mm

適用	品番	呼び径		L1	L2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WL11-1313-S-2P	Rp $\frac{1}{2}$	13A	55	41	10	1	8,540

ダブル

青銅
材質：CAC406



G-652
埋設 OK CAD 取説

ユニットバスのパネル穴径は $\phi 30$ で、穴ピッチは145~205mmです。

対応壁板厚最大22mm

適用	品番	呼び径		L1	L2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WL11-1313C-S-2P	Rp $\frac{1}{2}$	13A	55	45.5	10	1	10,410

WL74型、WL11型UB壁貫通継手の呼び径 $\frac{1}{2} \times 13A$ 継手で、L1寸法が不足する場合はOS-269持出しジョイント ▶P.156 を使用して下さい。15mm延長できます。

注意 WL74型、WL11型

- ・固定プレートは必ず使用して下さい。
- ・締付リングや固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を施して下さい。
- ・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。