

限界栓ゲージ H7（工作用）

LIMIT PLUG GAUGES

T 検



製品情報

穴径の精度を通り側、止り側で検査します。



LP10-H7



錆の発生を防止▶

ゼラストフィルム鉄用



P396

用途●穴径の検査

材質●ゲージ部:合金工具鋼

●シャンク部:アルミ

特長●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および

最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ

●検査成績表付

仕様●等級H7 ●硬度HV660~780

●面粗さ Ra0.2μm以内

●寸法図



商品コード	品番	規格	L (mm)	K ₁ (mm)	K ₂ (mm)	M (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
397003	LP3-H7	φ 3	58.5	7	3.5	4	10g	11,200	091009
397004	LP4-H7	φ 4	77	10	5	4	10g	9,000	091016
397005	LP5-H7	φ 5					10g	8,400	091023
397006	LP6-H7	φ 6					10g	7,900	091030
397007	LP7-H7	φ 7	101	12	7	6	20g	7,900	091047
397008	LP8-H7	φ 8					20g	7,900	091054
397009	LP9-H7	φ 9					20g	8,400	091061
397010	LP10-H7	φ10	107	13	7	6	30g	9,000	091078
397011	LP11-H7	φ11					50g	11,000	091085
397012	LP12-H7	φ12					50g	11,000	091092
397013	LP13-H7	φ13	119	17	10	6	60g	11,000	091108
397014	LP14-H7	φ14					60g	11,000	091115
397015	LP15-H7	φ15					100g	11,000	091122
397016	LP16-H7	φ16	120	17	10	6	100g	12,000	091139
397017	LP17-H7	φ17					120g	12,000	091146
397018	LP18-H7	φ18					130g	12,000	091153
397019	LP19-H7	φ19	141	22	13	8	180g	12,000	091160
397020	LP20-H7	φ20					190g	12,000	091177
397021	LP21-H7	φ21					200g	15,000	091184
397022	LP22-H7	φ22	157	25	13	8	200g	15,000	091191
397023	LP23-H7	φ23					210g	15,000	091207
397024	LP24-H7	φ24					210g	15,000	091214
397025	LP25-H7	φ25	141	22	13	8	250g	15,000	091221
397026	LP26-H7	φ26					260g	17,000	091238
397027	LP27-H7	φ27					280g	17,000	091245
397028	LP28-H7	φ28	157	25	13	8	290g	17,000	091252
397029	LP29-H7	φ29					290g	17,000	091269
397030	LP30-H7	φ30					300g	17,000	091276
397031	LP31-H7	φ31	157	25	13	9.5	470g	22,000	091283
397032	LP32-H7	φ32					480g	22,000	091290
397033	LP33-H7	φ33					500g	22,000	091306
397034	LP34-H7	φ34	157	25	13	9.5	520g	22,000	091313
397035	LP35-H7	φ35					540g	22,000	091320
397036	LP36-H7	φ36					550g	24,000	091337
397037	LP37-H7	φ37	157	25	13	9.5	570g	24,000	091344
397038	LP38-H7	φ38					590g	26,000	091351
397039	LP39-H7	φ39					600g	26,000	091368
397040	LP40-H7	φ40					620g	26,000	091375

表記サイズ以外にも製作可能です。お気軽にご相談ください。