


六角ニップル・異径六角ニップル

注意

- ・ステンレス材質については **P.448** をご確認ください。
- ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13A(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
- ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304 **P.444~P.446** は溶接できますが、その他材質のSCS13A・SCS14Aのロストワックス鋳造品は溶接できません。

SFN型 六角ニップル

304系
材質:SCS13A




埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFN-06	6	1/8	28	11六角	5.5	①	1,000	50	530
SFN-08	8	1/4	34	14六角	8	①	500	50	530
SFN-10	10	3/8	36	19六角	11	①	300	50	530
SFN-15	15	1/2	42	23六角	14	①	180	30	710
SFN-20	20	3/4	47	28六角	19.5	①	100	20	1,100
SFN-25	25	1	52	36六角	25	①	60	10	1,490
SFN-32	32	1 1/4	56	45六角	33.5	①	30	5	2,050
SFN-40	40	1 1/2	60	51六角	39	①	24	4	2,800
SFN-50	50	2	66	63六角	50	①	15	3	4,020
SFN-65	65	2 1/2	73	80八角	63	①	12	—	7,280
SFN-80	80	3	81	95八角	75	①	9	—	10,630
SFN-100	100	4	92	120八角	99	①	6	—	16,420

SMN型 六角ニップル

316系
材質:SCS14A




埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SMN-06	6	1/8	28	11六角	5.5	①	1,000	50	800
SMN-08	8	1/4	34	14六角	8	①	500	50	800
SMN-10	10	3/8	36	19六角	11	①	300	50	800
SMN-15	15	1/2	42	23六角	14	①	180	30	1,080
SMN-20	20	3/4	47	28六角	19.5	①	100	20	1,660
SMN-25	25	1	52	36六角	25	①	60	10	2,260
SMN-32	32	1 1/4	56	45六角	33.5	①	30	5	3,100
SMN-40	40	1 1/2	60	51六角	39	①	24	4	4,190
SMN-50	50	2	66	63六角	50	①	15	3	6,020
SMN-65	65	2 1/2	73	80八角	63	①	12	—	10,980
SMN-80	80	3	81	95八角	75	①	9	—	16,090
SMN-100	100	4	92	117.5六角	102.3	①	6	—	24,820

SFRN型 異径六角ニップル

304系
材質:SCS13A



埋設OK RoHS相当 CAD

1段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SFRN-0806	8 × 6	1/4 × 1/8	32	14	8	5.5	①	500	50	720
SFRN-1008	10 × 8	3/8 × 1/4	35	19	11	8	①	300	50	720
SFRN-1510	15 × 10	1/2 × 3/8	39	23	14	11	①	180	30	1,070
SFRN-2015	20 × 15	3/4 × 1/2	45	28	19.5	14	①	100	20	1,400
SFRN-2520	25 × 20	1 × 3/4	50	36	25	19.5	①	60	10	2,040
SFRN-3225	32 × 25	1 1/4 × 1	54	45	33.5	25	①	30	5	3,470
SFRN-4032	40 × 32	1 1/2 × 1 1/4	59	51	39	33.5	①	24	4	5,060
SFRN-5040	50 × 40	2 × 1 1/2	64	63	50	39	①	15	3	7,820

2段落ち


品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SFRN-1006	10 × 6	3/8 × 1/8	34	19	11	5.5	①	300	50	720
SFRN-1508	15 × 8	1/2 × 1/4	38	23	14	8	①	180	30	1,070
SFRN-2010	20 × 10	3/4 × 3/8	42	28	19.5	11	①	100	20	1,400
SFRN-2515	25 × 15	1 × 1/2	48	36	25	14	①	60	10	2,040
SFRN-3220	32 × 20	1 1/4 × 3/4	52	45	33.5	19.5	①	30	5	3,470
SFRN-4025	40 × 25	1 1/2 × 1	57	51	39	25	①	24	4	5,060
SFRN-5032	50 × 32	2 × 1 1/4	63	63	50	33.5	①	15	3	7,820

3段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SFRN-5025	50 × 25	2 × 1	61	63	50	25	③	15	3	7,820

SMRN型 異径六角ニップル

316系
材質:SCS14A



埋設OK RoHS相当 CAD

1段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SMRN-0806	8 × 6	1/4 × 1/8	32	14	8	5.5	①	500	50	1,100
SMRN-1008	10 × 8	3/8 × 1/4	35	19	11	8	①	300	50	1,100
SMRN-1510	15 × 10	1/2 × 3/8	39	23	14	11	①	180	30	1,600
SMRN-2015	20 × 15	3/4 × 1/2	45	28	19.5	14	①	100	20	2,120
SMRN-2520	25 × 20	1 × 3/4	50	36	25	19.5	①	60	10	3,070
SMRN-3225	32 × 25	1 1/4 × 1	54	46	34	25.5	①	30	5	5,240
SMRN-4032	40 × 32	1 1/2 × 1 1/4	59	50	39	34	①	24	4	7,640
SMRN-5040	50 × 40	2 × 1 1/2	64	63	51	39	①	15	3	11,860

2段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SMRN-1006	10 × 6	3/8 × 1/8	34	19	11	5.5	①	300	50	1,100
SMRN-1508	15 × 8	1/2 × 1/4	38	23	14	8	①	180	30	1,600
SMRN-2010	20 × 10	3/4 × 3/8	42	28	19.5	11	①	100	20	2,120
SMRN-2515	25 × 15	1 × 1/2	48	36	25	14	①	60	10	3,070
SMRN-3220	32 × 20	1 1/4 × 3/4	52	46	34	20	①	30	5	5,240
SMRN-4025	40 × 25	1 1/2 × 1	57	51	39	25	①	24	4	7,640
SMRN-5032	50 × 32	2 × 1 1/4	63	63	51	34	①	15	3	11,860

3段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称						大	小	
SMRN-5025	50 × 25	2 × 1	61	63	51	25.5	③	15	3	11,860

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A52 を必ずご確認ください。