


# 丸片ニップル・片長ニップル

## 注意

- ・ステンレス材質については ▶P.448 をご確認ください。
- ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13A(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
- ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304 ▶P.444~P.446 は溶接できますが、その他材質のSCS13A・SCS14Aのロストワックス製造品は溶接できません。

## SFN5型 丸片ニップル

304系  
材質: SUS304TP



埋設 OK RoHS 相当 CAD


品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFN5- 06	6	1/8	24.5	10.5	③	1,500	100	300
SFN5- 08	8	1/4	26	13.8	③	900	50	300
SFN5- 10	10	3/8	28	17.3	③	800	50	300
SFN5- 15	15	1/2	34	21.7	③	420	30	350
SFN5- 20	20	3/4	38	27.2	③	260	20	380
SFN5- 25	25	1	42	34	③	120	12	540
SFN5- 32	32	1 1/4	50	42.7	③	80	10	860
SFN5- 40	40	1 1/2	50	48.6	③	56	8	980
SFN5- 50	50	2	58	60.5	③	36	6	1,420
SFN5- 65	65	2 1/2	70	76.3	③	24	4	2,600
SFN5- 80	80	3	78	89.1	③	16	4	3,430
SFN5-100	100	4	90	114.3	③	5	—	6,160

## SFN6型 片長ニップル

304系  
材質: SUS304TP



埋設 OK RoHS 相当 CAD



### 全長L=50mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6-06050	6	1/8	10.5	③	700	100	380
SFN6-08050	8	1/4	13.8	③	400	50	380
SFN6-10050	10	3/8	17.3	③	400	50	380
SFN6-15050	15	1/2	21.7	③	240	30	480
SFN6-20050	20	3/4	27.2	③	180	30	530
SFN6-25050	25	1	34	③	60	10	650

### 全長L=125mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6- 06125	6	1/8	10.5	③	300	50	760
SFN6- 08125	8	1/4	13.8	③	180	30	760
SFN6- 10125	10	3/8	17.3	③	100	25	760
SFN6- 15125	15	1/2	21.7	③	80	20	900
SFN6- 20125	20	3/4	27.2	③	75	15	1,030
SFN6- 25125	25	1	34	③	50	10	1,360
SFN6- 32125	32	1 1/4	42.7	③	40	5	2,000
SFN6- 40125	40	1 1/2	48.6	③	28	4	2,320
SFN6- 50125	50	2	60.5	③	18	3	2,930
SFN6- 65125	65	2 1/2	76.3	③	12	—	4,700
SFN6- 80125	80	3	89.1	③	8	—	5,780
SFN6-100125	100	4	114.3	③	5	—	8,530

### 全長L=75mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6-06075	6	1/8	10.5	③	500	50	500
SFN6-08075	8	1/4	13.8	③	300	50	500
SFN6-10075	10	3/8	17.3	③	200	25	500
SFN6-15075	15	1/2	21.7	③	140	20	580
SFN6-20075	20	3/4	27.2	③	90	15	700
SFN6-25075	25	1	34	③	80	10	860
SFN6-32075	32	1 1/4	42.7	③	60	10	1,250
SFN6-40075	40	1 1/2	48.6	③	56	8	1,510
SFN6-50075	50	2	60.5	③	36	6	1,960

### 全長L=150mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6- 06150	6	1/8	10.5	③	250	25	850
SFN6- 08150	8	1/4	13.8	③	150	25	850
SFN6- 10150	10	3/8	17.3	③	100	25	850
SFN6- 15150	15	1/2	21.7	③	80	10	1,030
SFN6- 20150	20	3/4	27.2	③	40	10	1,220
SFN6- 25150	25	1	34	③	40	10	1,550
SFN6- 32150	32	1 1/4	42.7	③	30	5	2,290
SFN6- 40150	40	1 1/2	48.6	③	24	4	2,620
SFN6- 50150	50	2	60.5	③	18	3	3,370
SFN6- 65150	65	2 1/2	76.3	③	12	—	5,690
SFN6- 80150	80	3	89.1	③	8	—	6,940
SFN6-100150	100	4	114.3	③	5	—	12,100

### 全長L=100mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6- 06100	6	1/8	10.5	③	300	50	620
SFN6- 08100	8	1/4	13.8	③	180	30	620
SFN6- 10100	10	3/8	17.3	③	150	25	620
SFN6- 15100	15	1/2	21.7	③	120	20	700
SFN6- 20100	20	3/4	27.2	③	90	15	820
SFN6- 25100	25	1	34	③	60	10	1,070
SFN6- 32100	32	1 1/4	42.7	③	40	5	1,580
SFN6- 40100	40	1 1/2	48.6	③	28	4	1,880
SFN6- 50100	50	2	60.5	③	18	3	2,330
SFN6- 65100	65	2 1/2	76.3	③	12	—	4,070
SFN6- 80100	80	3	89.1	③	12	—	5,000
SFN6-100100	100	4	114.3	③	6	—	7,700

### 全長L=200mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN6- 06200	6	1/8	10.5	③	150	25	1,130
SFN6- 08200	8	1/4	13.8	③	100	25	1,130
SFN6- 10200	10	3/8	17.3	③	60	10	1,130
SFN6- 15200	15	1/2	21.7	③	45	5	1,280
SFN6- 20200	20	3/4	27.2	③	30	5	1,500
SFN6- 25200	25	1	34	③	25	—	1,910
SFN6- 32200	32	1 1/4	42.7	③	14	—	3,010
SFN6- 40200	40	1 1/2	48.6	③	12	—	3,370
SFN6- 50200	50	2	60.5	③	10	—	4,200
SFN6- 65200	65	2 1/2	76.3	③	8	—	6,940
SFN6- 80200	80	3	89.1	③	6	—	8,480
SFN6-100200	100	4	114.3	③	3	—	12,170

埋設 OK 埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A52 を必ずご確認ください。