

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!


1. ヘッドが磨耗して内部の穴が見えてきますと交換時期です。
2. 取外し用の穴に付属のスクルーレンチをねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。
3. 新しいヘッドを本体の穴に合わせ、ハンマーを打ち込みます。

EZ ショックレスハンマー



ショックレス構造

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
- 新機構採用でヘッドの取替が簡単です。
- ヘッド硬度 白-ナイロン HDD 70°
黄-ポリエチレン HDD 65°



| 品番 | 呼称 | 全長 (mm) | 頭寸法 (mm) 口径 長さ | 頭重量 (kg) | 全重量 (kg) | 梱包単位 (本) | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) |
|-------|--------|---------|---------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| EZ-02 | #1/4 | 300 | φ26 98 | 0.2 | 0.27 | 6 | 123009 | 5,250 |
| EZ-05 | #1/2 | 300 | φ31 105 | 0.28 | 0.38 | 6 | 123016 | 5,830 |
| EZ-10 | #1 | 330 | φ37 115 | 0.45 | 0.57 | 6 | 123023 | 7,350 |
| EZ-15 | #1 1/2 | 370 | φ42 122 | 0.58 | 0.75 | 6 | 123030 | 8,665 |
| EZ-20 | #2 | 370 | φ47 138 | 0.85 | 1.0 | 6 | 123047 | 12,025 |
| EZ-30 | #3 | 430 | φ52 165 | 1.25 | 1.5 | 6 | 123054 | 15,120 |

【用途】機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作など
 【使用温度】-10℃~80℃
 【木柄】交換木柄はP.66、柄ピンはP.64

G-EZ ショックレスハンマー (グラスファイバー柄)



受注生産



ショックレス構造

- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。

| 品番 | 呼称 | 全長 (mm) | 頭寸法 (mm) 口径 長さ | 頭重量 (kg) | 全重量 (kg) | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) |
|--------|--------|---------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| EZ-02G | #1/4 | 300 | φ26 98 | 0.2 | 0.4 | 201110 | 8,610 |
| EZ-05G | #1/2 | 300 | φ31 105 | 0.28 | 0.48 | 201127 | 9,240 |
| EZ-10G | #1 | 330 | φ37 115 | 0.45 | 0.65 | 201141 | 10,920 |
| EZ-15G | #1 1/2 | 370 | φ42 122 | 0.58 | 0.8 | 201165 | 12,810 |
| EZ-20G | #2 | 370 | φ47 138 | 0.85 | 1.0 | 201172 | 16,170 |
| EZ-30G | #3 | 430 | φ52 165 | 1.25 | 1.5 | 201196 | 23,100 |

【使用温度】-10℃~50℃

EZ ショックレスハンマー 替ヘッド



| 品番 | 適用 | 色 | 頭寸法 (mm) | | | | 梱包単位 (個) | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) |
|---------|--------|---|----------|-----|------|-----|----------|-------------------|----------|
| | | | W1 | W2 | H1 | H2 | | | |
| EZ-02HY | #1/4 | 黄 | φ26 | φ23 | 24.5 | 9.5 | 20 | 123900 | 1,105 |
| EZ-02HW | #1/4 | 白 | φ26 | φ23 | 24.5 | 9.5 | 20 | 123801 | 1,105 |
| EZ-05HY | #1/2 | 黄 | φ31 | φ27 | 24.5 | 9.5 | 20 | 123917 | 1,260 |
| EZ-05HW | #1/2 | 白 | φ31 | φ27 | 24.5 | 9.5 | 20 | 123818 | 1,260 |
| EZ-10HY | #1 | 黄 | φ37 | φ32 | 25.5 | 9.5 | 20 | 123924 | 1,575 |
| EZ-10HW | #1 | 白 | φ37 | φ32 | 25.5 | 9.5 | 20 | 123825 | 1,575 |
| EZ-15HY | #1 1/2 | 黄 | φ42 | φ37 | 27.5 | 9.5 | 20 | 123931 | 1,995 |
| EZ-15HW | #1 1/2 | 白 | φ42 | φ37 | 27.5 | 9.5 | 20 | 123832 | 1,995 |
| EZ-20HY | #2 | 黄 | φ47 | φ42 | 29.5 | 9.5 | 20 | 123948 | 2,785 |
| EZ-20HW | #2 | 白 | φ47 | φ42 | 29.5 | 9.5 | 20 | 123849 | 2,785 |
| EZ-30HY | #3 | 黄 | φ52 | φ47 | 34 | 9.5 | 20 | 123955 | 3,780 |
| EZ-30HW | #3 | 白 | φ52 | φ47 | 34 | 9.5 | 20 | 123856 | 3,780 |

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍍金用

建築土木用

パール

電気工事用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪