



普通形ストレートエッジ

STRAIGHT EDGE STANDARD TYPE



受注生産品

製缶・板金業者様におすすめ！板金・仕上等のケガキ作業や平面・真直度検査用として便利です。



用途●板金・仕上等のケガキ用に、平面・真直検査用に 材質●機械構造用炭素鋼

特長●測定面研磨仕上 ●検査成績表付(非焼入品600mm以下を除く)

A 級焼入品 ●硬度 HV490 ~ 620 ●A級 真直度 $(10 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$ ●B級 真直度 $(20 + \frac{L}{25}) \mu\text{m}$ ※Lは呼び寸法を表す。

| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 005305 | S-A150H | 150 | 150 | 24 | 3 | 84g | 5,200 | 006508 |
| 005307 | S-A200H | 200 | 200 | 24 | 3 | 112g | 6,300 | 006515 |
| 005308 | S-A250H | 250 | 250 | 30 | 4 | 234g | 8,000 | 006522 |
| 005309 | S-A300H | 300 | 300 | 35 | 4 | 410g | 11,600 | 006539 |
| 005312 | S-A450H | 450 | 450 | 40 | 5 | 700g | 16,500 | 006546 |
| 005313 | S-A500H | 500 | 500 | 40 | 5 | 780g | 20,900 | 006553 |
| 005314 | S-A600H | 600 | 600 | 50 | 5 | 940g | 28,500 | 006560 |
| 005315 | S-A750H | 750 | 750 | 50 | 5 | 1.8kg | 38,900 | 006577 |
| 005317 | S-A1000H | 1000 | 1000 | 50 | 6 | 2.4kg | 74,600 | 006584 |
| 005319 | S-A1500H | 1500 | 1500 | 75 | 6 | 5.3kg | 137,000 | 006607 |
| 005321 | S-A2000H | 2000 | 2000 | 85 | 8 | 10.7kg | 234,000 | 006621 |
| 005322 | S-A2500H | 2500 | 2500 | 95 | 8 | 19kg | 373,000 | 006638 |
| 005323 | S-A3000H | 3000 | 3000 | 100 | 10 | 24kg | 612,000 | 006645 |

A 級非焼入品 ●A級 真直度 $(10 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$ ●B級 真直度 $(20 + \frac{L}{25}) \mu\text{m}$ ※Lは呼び寸法を表す。

| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 005205 | S-A150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 84g | 3,100 | 006300 |
| 005207 | S-A200 | 200 | 200 | 24 | 3 | 112g | 3,900 | 006317 |
| 005208 | S-A250 | 250 | 250 | 30 | 4 | 234g | 4,800 | 006324 |
| 005209 | S-A300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 410g | 7,100 | 006331 |
| 005212 | S-A450 | 450 | 450 | 40 | 5 | 700g | 9,600 | 006348 |
| 005213 | S-A500 | 500 | 500 | 40 | 5 | 780g | 13,000 | 006355 |
| 005214 | S-A600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 940g | 17,400 | 006362 |
| 005215 | S-A750 | 750 | 750 | 50 | 5 | 1.8kg | 24,200 | 006379 |
| 005217 | S-A1000 | 1000 | 1000 | 50 | 6 | 2.4kg | 44,600 | 006386 |
| 005219 | S-A1500 | 1500 | 1500 | 75 | 6 | 5.3kg | 81,000 | 006409 |
| 005221 | S-A2000 | 2000 | 2000 | 85 | 8 | 10.7kg | 142,000 | 006423 |
| 005222 | S-A2500 | 2500 | 2500 | 95 | 8 | 19kg | 223,000 | 006430 |
| 005223 | S-A3000 | 3000 | 3000 | 100 | 10 | 24kg | 404,000 | 006447 |

測定台

石製品

鋳鉄製
定盤

平行台

平行
クランプ

Vブロック

直角定規

直定規

平行
クランプ


ベベル形ストレートエッジ

STRAIGHT EDGE BEVELED TYPE



受注生産品

製缶・板金業者様におすすめ！板金・仕上等のケガキ作業や平面・真直度検査用として便利です。



用途●板金・仕上等のケガキ用に、平面・真直検査用に 材質●機械構造用炭素鋼

特長●測定面研磨仕上 ●検査成績表付(非焼入品600mm以下を除く)

A 級焼入品 ●硬度 HV490 ~ 620 ●A級 真直度 $(10 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$ ●B級 真直度 $(20 + \frac{L}{25}) \mu\text{m}$ ※Lは呼び寸法を表す。

| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | テーバー (mm) | 刃厚 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------------|
| 005505 | B-A150H | 150 | 150 | 24 | 3 | 5.5 | 0.5 | 78g | 6,100 | 006904 |
| 005507 | B-A200H | 200 | 200 | 24 | 3 | 5.5 | 0.5 | 105g | 7,100 | 006911 |
| 005508 | B-A250H | 250 | 250 | 30 | 4 | 8.0 | 0.5 | 215g | 8,700 | 006928 |
| 005509 | B-A300H | 300 | 300 | 35 | 4 | 8.0 | 0.5 | 370g | 12,900 | 006935 |
| 005512 | B-A450H | 450 | 450 | 40 | 5 | 10.0 | 0.5 | 640g | 18,300 | 006942 |
| 005513 | B-A500H | 500 | 500 | 40 | 5 | 10.0 | 0.5 | 710g | 24,700 | 006959 |
| 005514 | B-A600H | 600 | 600 | 50 | 5 | 12.0 | 0.5 | 860g | 32,800 | 006966 |
| 005515 | B-A750H | 750 | 750 | 50 | 5 | 12.0 | 0.5 | 1.7kg | 46,200 | 006973 |
| 005517 | B-A1000H | 1000 | 1000 | 50 | 6 | 12.6 | 0.8 | 2.2kg | 86,600 | 006980 |
| 005519 | B-A1500H | 1500 | 1500 | 75 | 6 | 12.6 | 0.8 | 5.0kg | 158,000 | 007000 |
| 005521 | B-A2000H | 2000 | 2000 | 85 | 8 | 14.6 | 1.5 | 10.1kg | 262,000 | 007017 |
| 005522 | B-A2500H | 2500 | 2500 | 95 | 8 | 14.6 | 1.5 | 18kg | 515,000 | 007024 |
| 005523 | B-A3000H | 3000 | 3000 | 100 | 10 | 19.0 | 2.0 | 23kg | 679,000 | 007031 |

A 級非焼入品 ●A級 真直度 $(10 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$ ●B級 真直度 $(20 + \frac{L}{25}) \mu\text{m}$ ※Lは呼び寸法を表す。

| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | テーバー (mm) | 刃厚 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------------|
| 005405 | B-A150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 5.5 | 0.5 | 78g | 3,500 | 006706 |
| 005407 | B-A200 | 200 | 200 | 24 | 3 | 5.5 | 0.5 | 105g | 4,100 | 006713 |
| 005408 | B-A250 | 250 | 250 | 30 | 4 | 8.0 | 0.5 | 215g | 5,200 | 006720 |
| 005409 | B-A300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 8.0 | 0.5 | 370g | 8,000 | 006737 |
| 005412 | B-A450 | 450 | 450 | 40 | 5 | 10.0 | 0.5 | 640g | 10,900 | 006744 |
| 005413 | B-A500 | 500 | 500 | 40 | 5 | 10.0 | 0.5 | 710g | 14,800 | 006751 |
| 005414 | B-A600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 12.0 | 0.5 | 860g | 18,900 | 006768 |
| 005415 | B-A750 | 750 | 750 | 50 | 5 | 12.0 | 0.5 | 1.7kg | 26,600 | 006775 |
| 005417 | B-A1000 | 1000 | 1000 | 50 | 6 | 12.6 | 0.8 | 2.2kg | 51,600 | 006782 |
| 005419 | B-A1500 | 1500 | 1500 | 75 | 6 | 12.6 | 0.8 | 5.0kg | 90,500 | 006805 |
| 005421 | B-A2000 | 2000 | 2000 | 85 | 8 | 14.6 | 1.5 | 10.1kg | 154,000 | 006829 |
| 005422 | B-A2500 | 2500 | 2500 | 95 | 8 | 14.6 | 1.5 | 18kg | 244,000 | 006836 |
| 005423 | B-A3000 | 3000 | 3000 | 100 | 10 | 19.0 | 2.0 | 23kg | 414,000 | 006843 |