

目盛付内外兼用キャリパ

COMBINATION CALIPERS WITH METRIC GRADUATIONS




先端をクロスさせて使用できるので
外径・内径・厚さ等の測定や寸法移しに便利です！



GCC-150

用途●外径、内径、厚さ、ミジ等の測定
材質●ステンレス鋼(先端部焼入)
特長●普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
●先端を交差させて使用する事が可能です。

●寸法図 (概略)



錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用
P396

単位：mm

品番	A	B	C	板厚
GCC-100	152	100	98	1.5
GCC-130	196	130	125	
GCC-150	225	150	143	
GCC-200	300	200	190	2.0
GCC-250	367	250	210	2.5
GCC-300	450	300	268	
GCC-350	500	350	272	
GCC-400	600	400	360	
GCC-500	900	600	545	3.0
GCC-600				

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	目量 (mm)	器差 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
002003	GCC-100	100	1	± 0.5	70g	8,600	003507
002004	GCC-130	130			110g	9,800	003514
002005	GCC-150	150			155g	12,200	003521
002007	GCC-200	200			340g	16,000	003538
002008	GCC-250	250			485g	22,600	003545
002009	GCC-300	300			700g	27,600	003552
002010	GCC-350	350			770g	68,000	003569
002011	GCC-400	400			1040g	162,000	003576
002013	GCC-500	500			2550g	237,000	003583
002014	GCC-600	600			2600g	303,000	003590

ボンチ

角台トースカン

TOOL MARKER SURFACE GAUGE



ケガキ針

電動・空圧
ケガキ

コンパス

パス

トースカン



TSG-150C



精度の高いケガキ作業▶
ハイトゲージ
P212
~216

ケガキ作業の基準▶
精密石定盤
P300

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用
P396

用途●鋼材等へのケガキ作業、芯出しに
材質●ケガキ針:機械構造用炭素鋼(先端焼入)
●ベース:鋳鉄
特長●可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	ケガキ針の長さ (mm)	全高 (mm)	台長 (mm)	台幅 (mm)	台高 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151188	TSG-150C	150	130	150	70	45	23	505g	6,500	039674
151189	TSG-200C	200	170	200				560g	7,900	039681
151190	TSG-300C	300	265	300	80	55	25	750g	11,700	039698