


SPSED2A

SPシリーズスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
SP Series Coated Solid Carbide Square Endmills (2 Flutes)

刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions



●生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な2枚刃OKコートエンドミルです。
It can cut from non-hardened steels to stainless steels.

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	
SPSED2A010	1	2.5	45	4	1,400
SPSED2A015	1.5	4	45	4	1,400
SPSED2A020	2	6	45	4	1,400
SPSED2A025	2.5	8	45	4	1,400
SPSED2A030	3	10	45	6	1,900
SPSED2A040	4	12	45	6	2,000
SPSED2A050	5	15	50	6	2,100
SPSED2A060	6	15	50	6	2,100
SPSED2A080	8	18	60	8	3,700


品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	
SPSED2A100	10	22	70	10	5,200
SPSED2A120	12	25	75	12	6,500
SPSED2A140	14	32	90	16	16,500
SPSED2A150	15	32	90	16	16,500
SPSED2A160	16	32	90	16	17,600
SPSED2A180	18	40	105	20	29,700
SPSED2A200	20	40	105	20	29,700
SPSED2A220	22	40	120	20	44,900
SPSED2A250	25	45	120	25	50,600

- リーマ
- エンドミル
- ドリル
- 面取り/座ぐり
- メタルソー
- カッター

SPSED4A

SPシリーズスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
SP Series Coated Solid Carbide Square Endmills (4 Flutes)

刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions



●生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
It can cut from non-hardened steels to stainless steels.

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	
SPSED4A020	2	6	45	4	2,000
SPSED4A030	3	10	45	6	2,100
SPSED4A040	4	12	45	6	2,200
SPSED4A050	5	15	50	6	2,400
SPSED4A060	6	15	50	6	2,400
SPSED4A080	8	18	60	8	3,700
SPSED4A100	10	22	70	10	5,200
SPSED4A120	12	25	75	12	6,500
SPSED4A140	14	32	90	16	17,600

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	
SPSED4A150	15	32	90	16	17,600
SPSED4A160	16	32	90	16	18,700
SPSED4A180	18	40	105	20	30,800
SPSED4A200	20	40	105	20	30,800
SPSED4A220	22	40	120	20	46,000
SPSED4A250	25	45	120	25	51,800

- SPシリーズ
- スクエア
- ラフィング
- ボール/ラジラス
- アルミ用
- ロウ付