

4方向電磁弁

BN-7GTシリーズ

パイロット式5ポート電磁弁



仕様

型式	BN-7GT43	BN-7GT47
ポート数	5	
ポジション数	2	
バルブ形式	シングルソレノイド	ダブルソレノイド
管接続口径	M5	
使用流体	空気	
使用圧力	0.15~0.7 MPa	
耐圧力	1.0MPa	
定格電圧	AC100V、AC200V、DC24V	
消費電力(50/60Hz)	AC100/200V: 2.1/1.8VA、DC24V: 1.6W	
周囲温度	5~50 °C	
有効断面積	3.8mm ²	
質量	68 g	80 g


型式表示

BN-7GT 43 - M5 - C - E100

バルブ形式	管接続口径	配線方式	電圧
43 シングルソレノイド	M5 M5	C プラグコネクタ	E100 AC100V
47 ダブルソレノイド			E200 AC200V
			F24 DC24V

基本寸法図

詳細寸法は別途お問い合わせください。



日本精器株式会社

- 本社・工場 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
〒581-0016 TEL. 072-923-0481 FAX. 072-994-3603
- 大阪営業所 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
〒581-0016 TEL. 072-923-0481 FAX. 072-994-3603
- 東京営業所 東京都大田区中馬込1丁目16番23号
〒140-0027 TEL. 03-3777-6111 FAX. 03-3777-6116
- 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区芳野3丁目2-16
〒461-0027 TEL. 052-937-2180 FAX. 052-937-2181