

P.110

SUS  
耐食表

P.111

パッキン  
耐薬品表

有償証明書  
P.114

食衛

非該

材証

RoHS

## テーパ型密閉容器 (バンド式) 【TP-CTL】



型式	容量	重量	内径	内径	内高	板厚	パッキン	納期
	L	kg	D1	D2	H1	t		日
TP-CTL-24	10	1.9	240	230	244	0.6	L型	2~3
TP-CTL-27	15	2.5	270	260	279	0.7	L型	2~3
TP-CTL-30	20	3.1	300	289	304	0.7	L型	2~3
TP-CTL-33	25	3.8	330	318	336	0.7	L型	2~3
TP-CTL-36	35	4.8	360	346	362	0.8	L型	2~3
TP-CTL-39	45	5.6	387	373	405	0.8	L型	2~3
TP-CTL-43	65	7.6	430	413	475	0.9	L型	2~3
TP-CTL-47	80	9.4	470	452	485	1.0	L型	2~3
TP-CTL-47H	100	10.8	470	448	615	1.0	L型	2~3
TP-CTL-565	150	15.4	565	543	635	1.0	B型	2~3
TP-CTL-565H	200	18.7	565	534	905	1.0	B型	2~3

表記にない寸法はP31をご覧ください。長さの単位は (mm)

## テーパ型吊り下げ式汎用容器 【TP-STB】



型式	容量	重量	内径	内径	高さ	板厚	蓋	納期
	L	kg	D1	D2	H1	t		日
TP-STB-24	10	1.8	240	230	244	0.6	ストック	2~3
TP-STB-27	15	2.4	270	260	279	0.7	ストック	2~3
TP-STB-30	20	2.9	300	289	304	0.7	ストック	2~3
TP-STB-33	25	3.5	330	318	336	0.7	ストック	2~3

表記にない寸法はP31をご覧ください。長さの単位は (mm)

## テーパ型吊り下げ式密閉容器 (クリップ式) 【TP-CTB】




型式	容量	重量	内径	内径	内高	板厚	パッキン	クリップ	納期
	L	kg	D1	D2	H1	t		数	日
TP-CTB-24	10	2.0	240	230	244	0.6	A型	3	2~3
TP-CTB-27	15	2.6	270	260	279	0.7	A型	3	2~3
TP-CTB-30	20	3.2	300	289	304	0.7	A型	3	2~3
TP-CTB-33	25	3.8	330	318	336	0.7	A型	4	2~3

表記にない寸法はP31をご覧ください。長さの単位は (mm)

- 仕様
- 容器本体…SUS304
  - 取っ手…SUS304
  - ツル…SUS304
  - 蓋…SUS304
  - キャッチクリップ…SUS304
  - レバーバンド…SUS304
  - パッキン…シリコンゴム (食品衛生法適合品)

- 表面処理: 内外面バフ研磨
- 使用条件: 大気圧 (加減圧不可)
- ※ TP-CTH-24 ~ 47H, CTB はパッキンを外して積み重ね収納してください。



**テーパ型吊り下げ式密閉容器 (バンド式)**

**NEW**

【TP-CTL】