

SED4A

スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
Coated Solid Carbide Square Endmills (4 Flutes)



SED4

スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
Solid Carbide Square Endmills (4 Flutes)

製品略号 Product code	刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
SED4A	4	30° R	OK-A Premium	P210
SED4				P211

●生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
It can cut from non-hardened steels to stainless steels.

●刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材まで加工可能なエンドミルです。
Wide range of size. It can mill wide range of work material.

OKコート OK-coat		ノンコート non-coat		寸法 Size			
品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d
SED4A020	4,700	SED4-020	3,200	2.0	6	45	4
SED4A030	5,100	SED4-030	3,600	3.0	10	45	6
—	—	SED4-031	4,900	3.1	10	45	6
—	—	SED4-032	4,900	3.2	10	45	6
—	—	SED4-033	4,900	3.3	10	45	6
—	—	SED4-034	4,900	3.4	10	45	6
SED4A035	6,600	SED4-035	4,200	3.5	10	45	6
—	—	SED4-036	4,900	3.6	12	45	6
—	—	SED4-037	4,900	3.7	12	45	6
—	—	SED4-038	4,900	3.8	12	45	6
—	—	SED4-039	4,900	3.9	12	45	6
SED4A040	5,200	SED4-040	3,700	4.0	12	45	6
—	—	SED4-041	5,000	4.1	12	45	6
—	—	SED4-042	5,000	4.2	12	45	6
—	—	SED4-043	5,000	4.3	12	45	6
—	—	SED4-044	5,000	4.4	12	45	6
SED4A045	6,800	SED4-045	4,200	4.5	12	45	6
—	—	SED4-046	5,000	4.6	15	50	6
—	—	SED4-047	5,000	4.7	15	50	6
—	—	SED4-048	5,000	4.8	15	50	6
—	—	SED4-049	5,000	4.9	15	50	6
SED4A050	5,800	SED4-050	3,700	5.0	15	50	6
—	—	SED4-051	5,200	5.1	15	50	6
—	—	SED4-052	5,200	5.2	15	50	6
—	—	SED4-053	5,200	5.3	15	50	6
—	—	SED4-054	5,200	5.4	15	50	6
SED4A055	7,100	SED4-055	4,500	5.5	15	50	6
—	—	SED4-056	5,200	5.6	15	50	6
—	—	SED4-057	5,200	5.7	15	50	6
—	—	SED4-058	5,200	5.8	15	50	6
—	—	SED4-059	5,200	5.9	15	50	6
SED4A060	5,900	SED4-060	3,900	6.0	15	50	6
—	—	SED4-061	6,200	6.1	18	60	8
—	—	SED4-062	6,200	6.2	18	60	8