



BSCG/M

ロウ付サイドカッター
Brazed Side Milling Cutters



厚み(T)の寸法許容差
Tolerance of thickness(T)

厚み(T) Thickness(T)	許容差 Tolerance
~6.0 6.0 or less	+0.075 0
~10.0 10.0 or less	+0.090 0
~18.0 18.0 or less	+0.110 0
~30.0 30.0 or less	+0.130 0

●チップ材種は、G80(鋼・鋳鉄 兼用)です。
The carbide chip material is G80(for both steel and cast iron).

穴径φ25.4 Hole Dia.φ25.4

※BSCMT (M80) は生産終了につき在庫限りとなります。

品番 Product No.		寸法 Size				標準価格 Standard price
G80	M80※	外径 D	厚み T	穴径 d	刃数 NT	¥
BSCGT075X03	BSCMT075X03	75	3	25.4	12	26,300
BSCGT075X04	BSCMT075X04	75	4	25.4	12	22,600
BSCGT075X05	BSCMT075X05	75	5	25.4	12	22,600
BSCGT075X06	BSCMT075X06	75	6	25.4	12	22,900
BSCGT075X07	BSCMT075X07	75	7	25.4	12	24,700
BSCGT075X08	BSCMT075X08	75	8	25.4	12	24,700
BSCGT075X09	BSCMT075X09	75	9	25.4	12	27,600
BSCGT075X10	BSCMT075X10	75	10	25.4	12	27,600
BSCGT075X11	BSCMT075X11	75	11	25.4	12	28,100
BSCGT075X12	BSCMT075X12	75	12	25.4	12	28,100
BSCGT075X13	BSCMT075X13	75	13	25.4	12	32,400
BSCGT075X14	BSCMT075X14	75	14	25.4	12	32,400
BSCGT075X15	BSCMT075X15	75	15	25.4	12	33,200
BSCGT075X16	BSCMT075X16	75	16	25.4	12	33,200
BSCGT075X18	BSCMT075X18	75	18	25.4	12	35,400
BSCGT075X20	BSCMT075X20	75	20	25.4	12	37,900
BSCGT075X22	BSCMT075X22	75	22	25.4	12	51,600
BSCGT075X24	BSCMT075X24	75	24	25.4	12	55,200
BSCGT075X25	BSCMT075X25	75	25	25.4	12	61,200
BSCGT100X03	BSCMT100X03	100	3	25.4	16	33,600
BSCGT100X04	BSCMT100X04	100	4	25.4	16	30,400
BSCGT100X05	BSCMT100X05	100	5	25.4	16	28,500
BSCGT100X06	BSCMT100X06	100	6	25.4	16	28,500
BSCGT100X07	BSCMT100X07	100	7	25.4	16	29,800
BSCGT100X08	BSCMT100X08	100	8	25.4	16	29,800
BSCGT100X09	BSCMT100X09	100	9	25.4	16	32,400
BSCGT100X10	BSCMT100X10	100	10	25.4	16	32,400
BSCGT100X11	BSCMT100X11	100	11	25.4	16	34,400
BSCGT100X12	BSCMT100X12	100	12	25.4	16	34,400
BSCGT100X13	BSCMT100X13	100	13	25.4	16	37,100
BSCGT100X14	BSCMT100X14	100	14	25.4	16	40,100
BSCGT100X15	BSCMT100X15	100	15	25.4	16	40,100
BSCGT100X16	BSCMT100X16	100	16	25.4	16	42,600
BSCGT100X18	BSCMT100X18	100	18	25.4	16	46,900

品番 Product No.		寸法 Size				標準価格 Standard price
G80	M80※	外径 D	厚み T	穴径 d	刃数 NT	¥
BSCGT100X20	BSCMT100X20	100	20	25.4	16	49,700
BSCGT100X22	BSCMT100X22	100	22	25.4	16	54,400
BSCGT100X24	BSCMT100X24	100	24	25.4	16	58,200
BSCGT100X25	BSCMT100X25	100	25	25.4	16	64,200
BSCGT125X03	BSCMT125X03	125	3	25.4	18	47,700
BSCGT125X04	BSCMT125X04	125	4	25.4	18	39,500
BSCGT125X05	BSCMT125X05	125	5	25.4	18	37,300
BSCGT125X06	BSCMT125X06	125	6	25.4	18	37,300
BSCGT125X07	BSCMT125X07	125	7	25.4	18	38,200
BSCGT125X08	BSCMT125X08	125	8	25.4	18	38,200
BSCGT125X09	BSCMT125X09	125	9	25.4	18	41,300
BSCGT125X10	BSCMT125X10	125	10	25.4	18	41,300
BSCGT125X11	BSCMT125X11	125	11	25.4	18	43,700
BSCGT125X12	BSCMT125X12	125	12	25.4	18	43,700
BSCGT125X13	BSCMT125X13	125	13	25.4	18	50,200
BSCGT125X14	BSCMT125X14	125	14	25.4	18	52,700
BSCGT125X15	BSCMT125X15	125	15	25.4	18	53,600
BSCGT125X16	BSCMT125X16	125	16	25.4	18	55,700
BSCGT125X18	BSCMT125X18	125	18	25.4	18	60,300
BSCGT125X20	BSCMT125X20	125	20	25.4	18	66,700
BSCGT125X22	BSCMT125X22	125	22	25.4	18	71,000
BSCGT125X25	BSCMT125X25	125	25	25.4	18	85,000
BSCGT150X04	BSCMT150X04	150	4	25.4	22	52,700
BSCGT150X05	BSCMT150X05	150	5	25.4	22	48,100
BSCGT150X06	BSCMT150X06	150	6	25.4	22	48,100
BSCGT150X07	BSCMT150X07	150	7	25.4	22	48,100
BSCGT150X08	BSCMT150X08	150	8	25.4	22	48,100
BSCGT150X09	BSCMT150X09	150	9	25.4	22	51,100
BSCGT150X10	BSCMT150X10	150	10	25.4	22	51,100
BSCGT150X11	BSCMT150X11	150	11	25.4	22	53,600
BSCGT150X12	BSCMT150X12	150	12	25.4	22	53,600
BSCGT150X13	BSCMT150X13	150	13	25.4	22	64,200
BSCGT150X14	BSCMT150X14	150	14	25.4	22	64,200
BSCGT150X15	BSCMT150X15	150	15	25.4	22	67,100

Reamers

Endmills

Drills

Countersinks/
Counterbores

Metal
Slitting Saws

Cutters