

ソリッドステート・タイマ H3DK

DIN22.5mm幅の盤内用 スタンダードタイマシリーズ

- AC/DCフリー電源 (AC/DC24～240V) 対応。*1
- DC12V電源タイプを各シリーズに追加。*1
- UL、CSA *2、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
- EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて
住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
- 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造 (EN50274準拠)。

*1. 形H3DK-Hを除く
*2. 2012年4月取得予定です。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

形式構成

■形H3DK全シリーズ体系

形H3DKシリーズ

形H3DK-M/-S マルチタイマ



P.2

■8動作マルチタイマ 形H3DK-M1/M2

- 動作モード
A : オンディレー
B : フリッカオフスタート
B2 : フリッカオンスタート
C : 信号オン/オフディレー
D : 信号オフディレー
E : インターバル
G : 信号オン/オフディレー
J : ワンショット出力

■4動作マルチタイマ 形H3DK-S1/S2

- 動作モード
A : オンディレー
B2 : フリッカオンスタート
E : インターバル
J : ワンショット出力

形H3DK-F ツインタイマ



P.10

- 動作モード
フリッカオフスタート/
フリッカオンスタート

形H3DK-G スターデルタ・タイマ



P.14

- 動作モード
スターデルタ・タイマ

形H3DK-H 電源オフディレータイマ



P.18

- 動作モード
電源オフディレータイマ

■形式基準 (この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)

形H3DK-□□□□

① ② ③ ④

①タイプ

記号	意味
M	8動作マルチタイマ
S	4動作マルチタイマ
F	ツインタイマ
G	スターデルタタイマ
H	電源オフディレータイマ

②制御出力 *

記号	意味
1	1c接点
2	2c接点

* M、Sタイプのみ使用

③電源電圧

記号	意味
なし	AC/DC24～240V
A	DC12V
B *	AC/DC24～48V
C *	AC100～120V
D *	AC200～240V

* Hタイプのみ使用

④時間レンジ(-Hタイプのみ)

記号	意味
S	0.1～1.2s/1～12s
L	1～12s/10～120s