

形式基準

形NX-

--	--	--	--	--	--

① ② ③ ④

① ユニット種別

記号	仕様
AD	アナログ入力
DA	アナログ出力

② 点数

記号	仕様
2	2点
3	4点
4	8点

③ 入出力レンジ

記号	AD/DAの場合
1	—
2	4~20mA
6	-10~+10V

④ 他の仕様

・アナログ入力ユニット

記号	分解能	変換時間	入力方式	I/Oリフレッシュ方式	
				フリーラン*1専用	同期*2とフリーラン切り換え
03	1/8000	250 μ s /点	シングルエンド	○	—
04	1/8000	250 μ s /点	差動	○	—
08	1/30000	10 μ s /点	差動	—	○

*1. フリーランリフレッシュ方式
*2. 入出力同期リフレッシュ方式

・アナログ出力ユニット

記号	分解能	変換時間	I/Oリフレッシュ方式	
			フリーラン*1専用	同期*2とフリーラン切り換え
03	1/8000	250 μ s /点	○	—
05	1/30000	10 μ s /点	—	○

*1. フリーランリフレッシュ方式
*2. 入出力同期リフレッシュ方式