


製品型式・寸法表


プラグ おねじ取付用



※上記の写真と外観図は350-8Pの外観になります。製品の外観はサイズによって異なります。

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	C	φD	H	T
350-2P	R 1/4	170	(72)	36	29	六角27	Rc 1/4
350-3P	R 3/8	167	(72)	36	29	六角27	Rc 3/8
350-4P	R 1/2	245	85	40.5	30	六角27	Rc 1/2
350-6P	R 3/4	415	87	44.5	40	六角36	Rc 3/4
350-8P	R 1	950	111	56.5	55	六角50	Rc 1
350-10P	R 1 1/4	2,700	(144)	75	78	六角70	Rc 1 1/4
350-12P	R 1 1/2	2,600	(144)	75	78	六角70	Rc 1 1/2

ソケット おねじ取付用



製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	T
350-2S	R 1/4	360	(82)	(34)	六角30	Rc 1/4
350-3S	R 3/8	353	(82)	(34)	六角30	Rc 3/8
350-4S	R 1/2	545	(93.5)	(41)	六角36	Rc 1/2
350-6S	R 3/4	976	(105.5)	(49)	二面46(外径φ52)	Rc 3/4
350-8S	R 1	1,740	(129)	(63)	二面55	Rc 1
350-10S	R 1 1/4	5,600	(180)	89	六角80(外径φ90)	Rc 1 1/4
350-12S	R 1 1/2	5,500	(180)	89	六角80(外径φ90)	Rc 1 1/2

用途例



アクセサリ

パーリアダプタ

油圧配管回路用残圧除去アダプタ

CADデータ
Download


D.PAT

- 油圧配管回路に組み付け、残圧を効果的に抜き取ります。
- 詳細は167ページを参照ください。

仕様

製品型式	PAD-2	PAD-3FM	PAD-4FM	PAD-6FM	PAD-8FM
本体材質	鋼鉄（ニッケルめっき）				
取付ねじサイズ	R 1/4	R 3/8 × Rc 3/8	R 1/2 × Rc 1/2	R 3/4 × Rc 3/4	R 1 × Rc 1
最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	35.0 {357}				
耐圧力 MPa {kgf/cm ² }	52.5 {536}				
ドレン取出口	チューブサイズ 外径φ8mm	取付ねじサイズ：Rc 1/8 （推奨最大締付トルク：5N・m）			
適用流体	作動油				
シール材質	シール材質	表示記号	使用温度範囲	備 考	
使用温度範囲 注1	ニトリルゴム	NBR	-5℃～+80℃	標準材質	

注1) 使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。



●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。