

空気式ダイグラインダ

エアソニック®

指先感覚の強力グラインダ

作業者にやさしい	後方排気構造で作業者に排気が当たらない
便利機能	回転速度調節可能
高性能	高速回転で滑らかな仕上がりに
シリーズ展開	砥石用とロータリーバー用に、ロックレバー式スイッチとリング式スイッチをそれぞれラインナップ

砥石用

Model L-25B

・ロックレバー式



砥石用

Model L-25R

・リング式



ロータリーバー用

Model L-35C

・ロックレバー式



ロータリーバー用

Model L-35RA

・リング式



仕様	L-25B	L-25R	L-35C	L-35RA
型式	L-25B	L-25R	L-35C	L-35RA
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.4	0.4	0.35	0.35
無負荷回転数 min ⁻¹	27000	27000	37500	37500
チャック径 mm	φ6	φ6	φ6	φ6
本体質量 kg	0.6	0.6	0.45	0.45
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●砥石No.2(φ16×32mm): 1本 No.3(φ19×20mm): 1本 ●チャックピン: 1本 ●スパナ14mm: 1本 ●カブラ200-30SH: 1個 		<ul style="list-style-type: none"> ●砥石13×13×6×38mm: 1本 ●スパナ14mm: 2本 ●カブラ200-30SH: 1個 	

別売品

商品コード: 62183
チャックスリーブ φ3mm用
販売単位: 1本



チャック径φ3mmの先端工具が取付けられます。

別売品(先端工具: L-25型用)

商品コード: 90501 砥石#1(φ16×32mm) 68	商品コード: 90502 砥石#2(φ16×32mm) 62	商品コード: 90503 砥石#3(φ19×20mm) 54
商品コード: 90504 砥石#4(φ25×25mm) 57	商品コード: 90505 砥石#5(φ19×28mm) 66	商品コード: 90506 砥石#6(φ25×13mm) 51
商品コード: 90507 砥石#7(φ32×10mm) 48	商品コード: 90508 砥石#8(φ16mm球) 52	

販売単位: 1袋(5本入)

別売品(先端工具: L-35型用)

商品コード: 62321 ロータリーバー CB1C-106(No.1) 63	商品コード: 62322 ロータリーバー CB2C-105(No.2) 63	商品コード: 62323 ロータリーバー CB3C-103(No.3) 63
商品コード: 62324 ロータリーバー CB4C-103(No.4) 63	商品コード: 62325 ロータリーバー CB5C-104(No.5) 60	商品コード: 62326 ロータリーバー CB6C-102(No.6) 60
商品コード: 62327 ロータリーバー CB7C-103(No.7) 71	商品コード: 62328 ロータリーバー CB8C-105(No.8) 53.5	

販売単位: 1本

空気式マイクログラインダ

エアソニック®

Model AL-55



高速回転が滑らかな精密研削を実現

作業者にやさしい	持ちやすい特殊樹脂製の三角形形状グリップが振動を吸収
便利機能	無段変速機能付

仕様	AL-55
型式	AL-55
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.17
無負荷回転数 min ⁻¹	56500
チャック径 mm	φ3
本体質量 kg	0.25
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●軸付き砥石(5×13×3mm): 1本 ●スパナ7×9mm: 2本 ●カブラHA-65SN: 1個

別売品

商品コード: 62502
軸付砥石Ass'y
1箱: 10個入



穴あけ機器

環状刃物

アングル加工機

ポンチ・ダイス

面取り加工機

チップ

はくり工具

研削・研磨工具

研磨ベルト

バリ取り工具

切断工具

穴あけ工具

ねじ締め工具

リトラクタ