


形D2JW

シール形極超小形基本スイッチ

CSM_D2JW_DS_J_1_11

極超小形でシール形

- 保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。
(ただし、端子部を除く)
- 周囲温度は-40～+85℃で使用可能。
- 金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。



D2JW

形式基準

形 D2JW-01 ① ② ③

①アクチュエータ

無表示：ピン押ボタン形

K1A：ヒンジ・短レバー形

K1：ヒンジ・レバー形

K2：ヒンジ・ローラ・レバー形

K3：ヒンジ・アール・レバー形

②接触仕様

1：1c(双投形)

2：1b(常閉形・リード線付のみ)

3：1a(常開形・リード線付のみ)

③端子仕様

無表示：はんだづけ端子


-MD：リード線付

種類 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)


アクチュエータ	端子仕様	接触仕様	形式
ピン押ボタン形 	はんだづけ端子	1c	◎形D2JW-011
	リード線付	1c	◎形D2JW-011-MD
		1b	形D2JW-012-MD
		1a	形D2JW-013-MD
ヒンジ・短レバー形 	はんだづけ端子	1c	◎形D2JW-01K1A1
	リード線付	1c	形D2JW-01K1A1-MD
		1b	形D2JW-01K1A2-MD
		1a	形D2JW-01K1A3-MD
ヒンジ・レバー形 	はんだづけ端子	1c	◎形D2JW-01K11
	リード線付	1c	◎形D2JW-01K11-MD
		1b	形D2JW-01K12-MD
		1a	形D2JW-01K13-MD
ヒンジ・ローラ・レバー形 	はんだづけ端子	1c	◎形D2JW-01K21
	リード線付	1c	形D2JW-01K21-MD
		1b	形D2JW-01K22-MD
		1a	形D2JW-01K23-MD
ヒンジ・アール・レバー形 	はんだづけ端子	1c	◎形D2JW-01K31
	リード線付	1c	◎形D2JW-01K31-MD
		1b	形D2JW-01K32-MD
		1a	◎形D2JW-01K33-MD

接触仕様


●1cタイプ(双投形)



●1bタイプ(常閉形)



●1aタイプ(常開形)



()内はリード線色