

空気式ノコギリ

スーパーソー

薄板切断用

Model **SSW-110**



薄鋼板を楽々切断、小型・軽量エアソー

製品特性 特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力・低振動を実現
幅広い応用力 自動車板金・二重鋼板・木材など様々な用途に

仕様

型 式	SSW-110
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.29
無負荷ストローク数 min ⁻¹	7000
無負荷ストローク長 mm	11
切断能力 mm	最大板厚3
本体質量 kg	0.62
標準付属品	●ノコ刃32山: 2枚 ●六角棒スバナ3mm: 1本 ●カブラ200-20SH: 1個

別売品

No.	商品コード	商品名	販売単位
①	66855	ノコ刃 9×10Ass'y(石膏ボード用)	1ケース (10枚入)
②	66856	ノコ刃12×10Ass'y(ベニヤ用)	
③	42543	ノコ刃14×10Ass'y(樹脂用)	
④	42544	ノコ刃18×10Ass'y(樹脂用)	
⑤	42538	ノコ刃24×10Ass'y(軟鋼用)	
⑥	42501	ノコ刃32×10Ass'y(軟鋼用)	



空気式ドリル

エアードリル

穴径φ6.5mm (鉄工用)

Model **ADR-65** ^{PAT}_{D.PAT}



小型・軽量で手軽に使えるエア式ドリル

作業音低減 サイレンサ付
シリーズ展開 「ADR-65」 最大穴径φ6.5mm
 「ADR-100」 最大穴径φ 10mm

穴径φ10mm (鉄工用)

Model **ADR-100** ^{PAT}_{D.PAT}



仕様

型 式	ADR-65	ADR-100
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.55	0.67
無負荷回転数 min ⁻¹	2900	2000
最大穴あけ能力 mm	φ6.5	φ10.0
本体質量 kg	0.8	1.1
標準付属品	●チャックハンドル: 1個 ●カブラ200-30SH: 1個	


別売品

商品コード	商品名	販売単位
08670	フック	1個



正転・逆転機能

切替バルブで正転・逆転を設定できます。



速度調整機能

スピードコントロールナットで回転数を調整できます。



穴あけ機器

環状刃物

アングル加工機

ポンチ・ダイス

面取り加工機

チップ

はくり工具

研削・研磨工具

研磨ベルト

バリ取り工具

切断工具

穴あけ工具

ねじ締め工具

リトラクタ