

CompoNetマスタユニット

ユニット種類	外観	仕様		占有 号機数	消費電流 (A)			形式	標準価格 (¥)	海外規格
		通信種類	1マスタあたりの 最大入出力点数		5V系	24V系	26V系			
CJ1 高機能 I/Oユニット		・リモートI/O通信 ・メッセージ通信	ワードスレーブ：2,048点 (入力1,024点/出力1,024点) ビットスレーブ：512点 (入力256点/出力256点)	1、2、4、8 号機分	0.4	—	—	◎形CJ1W-CRM21 *	46,000	CE、U、 U1、L、N
CS1 高機能 I/Oユニット		・リモートI/O通信 ・メッセージ通信	ワードスレーブ：2,048点 (入力1,024点/出力1,024点) ビットスレーブ：512点 (入力256点/出力256点)	1、2、4、8 号機分	0.4	—	—	◎形CS1W-CRM21 *	44,000	CE、U、 U1、L、N

* 端子台変換アダプタ 形DCN4-TB4を同梱した形式を準備しています。形式末尾に(-B)をつけて手配してください。

CompoNetマスタボード

ユニット種類	外観	仕様	形式	標準価格 (¥)	海外規格
マスタボード		PCIバス Rev2.2 5V動作	形3G8F7-CRM21	132,000	CE

CompoNetゲートウェイユニット


■CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット

ユニット種類	外観	仕様					形式	標準価格 (¥)	海外規格
		CC-Link部仕様			CompoNet部仕様				
		局種	占有局数	CC-Linkバージョン	通信種類	最大入出力点数			
CC-Link対応 CompoNet ゲートウェイ ユニット		リモート デバイス局	4局	Ver1.10/Ver2.0 (スイッチにより切替)	リモートI/O 通信	ワードスレーブ :2,048点 (入力1,024点/出力1,024点) ビットスレーブ:512点 (入力256点/出力256点)	形GQ-CRM21	66,000	CE、U1、C

CompoNetスレーブ

■ワードスレーブ

●デジタルI/Oスレーブ

名称	外観	仕様				形式	標準価格 (¥)	海外規格
ねじ式 端子台タイプ 2段端子台		入力	16点	NPN	—	◎形CRT1-ID16 *	27,500	CE、U、 U1、C、N
				PNP		◎形CRT1-ID16-1 *		
		出力		NPN		◎形CRT1-OD16 *		
				PNP		◎形CRT1-OD16-1 *		
		入力	8点	NPN		◎形CRT1-ID08	17,600	CE、U、 U1、N
				PNP		◎形CRT1-ID08-1		
		出力		NPN		◎形CRT1-OD08		
				PNP		形CRT1-OD08-1		
		入力/出力	入力8点/出力8点	NPN		◎形CRT1-MD16	27,500	CE、U、 U1、N
				PNP		◎形CRT1-MD16-1		
ねじ式 端子台タイプ リレー出力		出力	16点	接点	—	◎形CRT1-ROS16	40,500	CE、UC、 UC1、N
		8点	◎形CRT1-ROS08			29,500		
ねじ式 端子台タイプ SSR出力		出力	16点	SSR		形CRT1-ROF16	55,000	—
			8点			形CRT1-ROF08	31,000	

* 端子台変換アダプタ 形DCN4-TB4を同梱した形式を準備しています。形式末尾に(-B)をつけて手配してください。