

電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ)

軸径φ1.6

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11101	11102	11103
CBN砥粒	11106		

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11121	11122	11123
CBN砥粒	11125	11126	11127

※1:11126はφ1.5となります。※2:11126は21mmとなります。

1パック1本入

320,000min⁻¹ (#130)

30°

ダイヤモンド砥粒	11131	11132	11133
----------	-------	-------	-------

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11141	11142
----------	-------	-------

軸径φ1.6


1パック5本入

320,000min⁻¹ (#140)

60° 90° 110°

ダイヤモンド砥粒	11151	11152	11153	11154	11155	11156
CBN砥粒	11161	11162	11163	11164	11165	11166

※11165は1.4mmとなります。



●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●軸径φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

軸径φ2.34

1パック1本入

150,000min⁻¹ (#320) 80,000min⁻¹ (#130) 50,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11201	11202	11203	11204	11205	11206	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

軸径φ2.34

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130) 80,000min⁻¹ (#130) 80,000min⁻¹ (#130) 50,000min⁻¹ (#140) 50,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11221	11222	11225	11226	11227	11241	11242	11243	11244	11245	11246	11247	11248	11249	11250
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

軸径φ2.34

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130) 80,000min⁻¹ (#400) 80,000min⁻¹ (#220) 80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11261	11262	11263	11264	11265	11301	11305	11311	11312	11313	11314
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

軸径φ2.34

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130) 80,000min⁻¹ (#130) 60,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11321	11322	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11331	11332	11333	11334	11335	11336	11337
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具