

仕様・標準価格


型式	発光色	LED数	消費電力[W]	質量[g]	標準価格(税別)	外形図
OPSM-32X32R-T	赤	36	1.1	30	13,000円	①
OPSM-32X32□-T	白、青、緑	30	1.8	35	34,000円	②
OPSM-62X32R-T	赤	72	2.2	50	19,000円	③
OPSM-62X32□-T	白、青、緑	60	3.6	55	65,000円	④
OPSM-62X62R-T	赤	144	4.4	65	31,000円	⑤
OPSM-62X62□-T	白、青、緑	120	7.2	75	74,000円	⑥
OPSM-92X32R-T	赤	108	3.3	50	25,000円	⑦
OPSM-92X32□-T	白、青、緑	90	5.4	60	69,000円	⑧
OPSM-92X62R-T	赤	216	6.5	80	43,000円	⑨
OPSM-92X62□-T	白、青、緑	180	10.8	90	106,000円	⑩
OPSM-92X92R-T	赤	324	9.8	110	58,000円	⑪
OPSM-92X92□-T	白、青、緑	270	16.2	125	136,000円	⑫
OPSM-122X32R-T	赤	144	4.4	50	31,000円	⑬
OPSM-122X32□-T	白、青、緑	120	7.2	60	74,000円	⑭
OPSM-122X62R-T	赤	288	8.7	95	53,000円	⑮
OPSM-122X62□-T	白、青、緑	240	14.4	110	134,000円	⑯
OPSM-122X92R-T	赤	432	13.0	135	73,000円	⑰
OPSM-122X92□-T	白、青、緑	360	21.6	155	180,000円	⑱
OPSM-122X122R-T	赤	576	17.3	170	89,000円	⑲
OPSM-122X122□-T	白、青、緑	480	28.8	200	234,000円	⑳
OPSM-152X122R-T	赤	720	21.6	230	106,000円	㉑
OPSM-152X122□-T	白、青、緑	600	18+18	260	283,000円	㉒
OPSM-182X122R-T	赤	864	26.0	300	138,000円	㉓
OPSM-182X122□-T	白、青、緑	720	22+22	350	313,000円	㉔
OPSM-212X122R-T	赤	1,008	30.0	380	158,000円	㉕
OPSM-212X122□-T	白、青、緑	840	25+25	450	351,000円	㉖

● R:赤(635nm) ● □=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(530nm) ● スペクトル分布図は P171-172 をご参照ください。
 ● OPSM-○○×○○が発光面寸法となります。 ● 入力電圧:DC12V


外形寸法図

(単位:mm)


① OPSM-32X32R-T




② OPSM-32X32□-T



③ OPSM-62X32R-T



④ OPSM-62X32□-T



リング	OPR
	OPR-SF
	OPDR
	OPDR-F
バー	OPDR-LA
	OPDR-H
	OPB
	OPB-S
ライン	OPDB-LE
	OPDB-LEH
	OPDB-LE2H
	OPDB
拡散	OPLS
	OPLS-E
	OPLT
	HMB
ドーム	OPMR
	OPMR-CT
	OPHR
	OPIR
バックライト	OPIR-S
	OPLR
	OPLQ2
	OPHD
同軸	OPID
	OPF
	OPSM
	OPSM-E
スポット	OPEM-H
	OPEM
	OPX
	OPCX
カラー	OPS-S
	OPS
	OPHS
	RGB
赤外	IR
	UV