


正面フライス オクタゴンタイプ

45° Face Milling Octagon Insert Type

PAO インサート

切削条件 Cutting Conditions | P968






(単位:mm) (Unit:mm)

■適用インサート Inserts

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size						コーティング材種 Grade of Coated Materials							標準価格 (Yen)		
		内接円径 IC	厚さ S	L	逃げ角 AN	RE	さらい刃 (副切れ刃) BS	XC3020	XP3025	XC3030	XP3035	XP2025	XP2040	XC1015		XP1020	XC5040
OZKU060508SR-GL	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2	7827063	7828063	7825063	7814063	7826063	7813063				2,170
OZKU060508SR-GM	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2	7827062	7828062	7825062	7814062	7826062	7813062	7812062	7821062		2,170
OZKU060508SR-GR	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2							7812086	7821086		2,170
OZKU060508ER-SM	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2									7816085	4,200

ワイパーインサート  
取付け例  
How to install wiper inserts



(単位:mm) (Unit:mm)

■ワイパーインサート Wiper Insert

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size					コーティング材種 Grade of Coated Materials			標準価格 (Yen)
		内接円径 IC	厚さ S	さらい刃 (副切れ刃) BS	逃げ角 AN	RE	XP3035	XC1015		
XAHT060525SR-GM	2	17.1	5.56	10	3°	2.5	7814064	7812064	2,670	

■部品 Accessories

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用カタ Applicable Cutters	
クランプねじ Clamping Screw	7808130	FS50614 (Torx 20)	PAO BORE φ50~125
パワースクリュー Power Screw	7808151	PS1031 (M10×31)	PAO BORE φ50
ウェッジ Wedge	7808141	W12F-06N (M6)	PAO BORE(W) φ100~200
ウェッジ用クランプねじ Clamping Screw for Wedge	7808140	WS0621T (M6×21)	PAO BORE(W) φ100~200

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用カタ Applicable Cutters	標準価格 (Yen)	
レンチ Wrench	7808208	T15-D (Torx 15)	PAO BORE(W) φ100~200	1,150
	7808209	T20-D (Torx 20)	PAO BORE φ50~125	1,150

レンチは別途ご購入下さい。 The wrenches are sold separately from the cutters.