



仕上げ用ラジラスエンドミル

Finishing Radius End Mill

PFR インサート 切削条件 Cutting Conditions P982~984



■適用インサート(PFR-ST) Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

形状 Appearance	呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size					適用ボディ タイプ Applicable Body	在庫 Stock	コーティング材種 Grade of Coated Materials XP3225	標準価格 (Yen)
			W1	コーナ RE	外周 刃長 LE	厚さ S	L				
汎用タイプ Multi-purpose Type	PFR060R03-ST	2	6	0.3	2	2	5	①	C	7820350	5,290
	PFR060R05-ST		6	0.5					C	7820351	5,290
	PFR060R10-ST		6	1					C	7820352	5,290
	PFR070R03-ST		7	0.3					C	7820353	5,430
	PFR070R05-ST		7	0.5					C	7820354	5,430
	PFR070R10-ST		7	1					C	7820355	5,430
	PFR080R03-ST		8	0.3	2.7	2.4	7	②	C	7820200	5,930
	PFR080R05-ST		8	0.5					C	7820201	5,930
	PFR080R10-ST		8	1					C	7820202	5,930
	PFR080R20-ST		8	2					C	7820203	5,930
	PFR100R03-ST		10	0.3	3.3	2.6	8.5	③	C	7820204	6,260
	PFR100R05-ST		10	0.5					C	7820205	6,260
	PFR100R10-ST		10	1					C	7820206	6,260
	PFR100R20-ST		10	2					C	7820207	6,260
	PFR110R03-ST		11	0.3					C	7820356	6,590
	PFR110R05-ST		11	0.5					C	7820357	6,590
	PFR110R10-ST		11	1	C	7820358	6,590				
	PFR110R20-ST		11	2	C	7820359	6,590				
	PFR120R03-ST		12	0.3	4	3	10	④	C	7820208	6,610
	PFR120R05-ST		12	0.5					C	7820209	6,610
	PFR120R10-ST		12	1					C	7820210	6,610
	PFR120R20-ST		12	2					C	7820211	6,610
	PFR120R30-ST		12	3					C	7820212	6,610
	PFR130R03-ST		13	0.3					C	7820360	6,800
PFR130R05-ST	13	0.5	C	7820361	6,800						
PFR130R10-ST	13	1	C	7820362	6,800						
PFR130R20-ST	13	2	C	7820363	6,800						

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インテリジェントツール
INTELLIGENT TOOL

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

フェニックス
PHOENIX

ワルター
WALTER

セラテジジット
CERATIZIT

FACE MILLING CUTTERS
正面フライス

SHOULDER CUTTERS
肩削りカッタ

HIGH FEED CUTTERS
高送りラジラス

RADIUS CUTTERS
丸駒カッタ

PCD CUTTERS
PCDカッタ

FOR FINISHING CUTTERS
仕上げ用
EXCHANGEABLE HEAD
END MILLS
ヘッド交換式
エンドミル

SCREW-FIT TYPES
ねじ込みタイプ

COUNTERBORING
座ぐり

DRILLS
ドリル

次ページへ
NEXT