


NCM-2

チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル
CHAMPION SOLID 2-Flute Medium End Mill



- の規格・サイズは、特定商社在庫となります。
詳しくはお問い合わせください。
- ▲の規格は在庫が無くなり次第、販売終了となります。
- ▲：Semi-standard item, please inquire for price and delivery.
- ▲：The sizes will no longer be on sale after the stock runs out.



被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミニウム合金 Aluminum Alloy	銅 Copper	樹脂 Resin
○	○	○	~55HRC 55HRC~	○		◎	◎	◎

▲生産終了品 Discontinued Item

単位 [寸法: mm / 価格: 円]
Unit [Size: mm / Retail Price: JPY]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(L)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00232-00050	0.5	1.5	9°	3	35	7,600
01-00232-00060	0.6	1.8	9°	3	35	7,600
01-00232-00070	0.7	2.1	9°	3	35	7,600
01-00232-00080	0.8	2.4	9°	3	35	7,600
01-00232-00090	0.9	2.7	9°	3	35	7,600
01-00232-00100	1	3	9°	4	45	6,600
01-00232-00110	1.1	3.5	9°	4	45	6,700
01-00232-00120	1.2	3.5	9°	4	45	6,700
01-00232-00130	1.3	4	9°	4	45	6,700
01-00232-00140	1.4	4.5	9°	4	45	6,700
01-00232-00150	1.5	4.5	9°	4	45	6,700
01-00232-00160	1.6	5	9°	4	45	6,700
01-00232-00170	1.7	5	9°	4	45	6,700
01-00232-00180	1.8	5.5	9°	4	45	6,700
01-00232-00190	1.9	6	9°	4	45	6,700
01-00232-00200	2	6	9°	4	45	6,700
01-00232-00250	2.5	8	9°	4	45	6,700
01-00232-00300	3	10	9°	6	45	7,600
01-00232-00350	3.5	11	9°	6	50	9,400
01-00232-00400	4	12	9°	6	50	7,600

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(L)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00232-00450	4.5	14	9°	6	55	9,400
01-00232-00500	5	15	9°	6	55	7,700
01-00232-00550	5.5	17	9°	6	55	9,400
01-00232-00600	6	18	—	6	60	7,700
▲ 01-00232-00650	6.5	20	—	6	65	13,400
▲ 01-00232-00700	7	21	9°	8	65	13,400
▲ 01-00232-00750	7.5	23	9°	8	70	13,400
▲ 01-00232-00800	8	24	—	8	70	11,600
▲ 01-00232-00850	8.5	25	—	8	70	19,900
▲ 01-00232-00900	9	27	9°	10	75	19,900
▲ 01-00232-00950	9.5	28	9°	10	75	19,900
▲ 01-00232-01000	10	30	—	10	80	15,800
▲ 01-00232-01100	11	33	9°	12	80	29,500
▲ 01-00232-01200	12	36	—	12	85	25,500
▲ 01-00232-01400	14	42	—	12	100	40,600
▲ 01-00232-01500	15	45	9°	16	110	53,700
▲ 01-00232-01600	16	50	—	16	110	53,700
▲ 01-00232-01800	18	55	9°	20	130	86,900
▲ 01-00232-02000	20	60	—	20	135	86,900

オーダー方法

NCM-2 刃径 (D) を指示してください。
When you order, indicate NCM-2 (D).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

- 切削条件表はD-117に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page D-117.