

# TiNコーティング ロングシャンク

TiN COATED · LONG SHANK

## TIN-LT-POT



HSSE


TiN

### ねじの種類 : M

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
78810	M 3 × 0.5				100	11	19	4		有		11	4,970
78813	M 4 × 0.7				100	13	21	5		有		16	4,640
78816	M 5 × 0.8	STD	OH2		100	16	24	5.5		有		19	4,250
78819	M 6 × 1				100	19	29	6		有		24	3,850
78821	M 6 × 1				150					有		40	6,570
78823	M 8 × 1.25				100	22	37	6.2	3	有	D	28	4,670
78825	M 8 × 1.25	STD	OH3	5P	150					有		40	7,830
78832	M10 × 1.5				150	24	41	7		—		52	8,910
78836	M10 × 1.25				150	24	41	7		—		53	8,910
78843	M12 × 1.75	STD	OH4		150	29	48	8.5		—		75	10,900
78847	M12 × 1.5	STD	OH3		150	29	48	8.5		—		75	10,900
78851	M12 × 1.25	STD	OH4		150	29	48	8.5		—		76	10,900

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. 精度欄    は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.817参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
78858	M14 × 2	STD	OH4		150	30	48	10.5		—		108	13,500
78862	M14 × 1.5	STD	OH3		150	30	48	10.5		—		110	13,500
78865	M16 × 2	STD	OH4		150	32	52	12.5		—		152	14,800
78869	M16 × 1.5	STD	OH3		150	32	52	12.5		—		152	14,800
78872	M18 × 2.5				150	37	55	14		—		188	19,000
78875	M18 × 1.5				150	37	55	14		—	D	189	19,000
78878	M20 × 2.5			5P	150	37	58	15		—		219	22,800
78881	M20 × 1.5	STD	OH4		150	37	58	15		—		221	22,800
78885	M22 × 2.5				200	38	63	17		—		365	30,500
78888	M22 × 1.5				200	38	63	17		—		361	30,500
78891	M24 × 3				200	45	66	19		—		453	36,200
78894	M24 × 1.5				200	45	66	19		—		449	36,200

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.817)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

**OSGのPSシリーズ**

## 商品シリーズ

Parts & Supply series

標準サイズ在庫完備! タングが無し! タングレスインサートあります。

※詳細は **P.959** を参照下さい。

See p.959 for details

G WEBカタログならお探しのページを瞬時に探せる ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼				ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金	マグネシウム合金	亜鉛合金	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
	Low Carbon Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	Stainless Steel	Tool Steel	Cast Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloy	Nickel Alloy	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
製品記号 Abbreviation	C	C0.25%	C	SCM					SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC/ADC	MC	ZDC				
<b>TIN-LT-POT</b>	○	○	○	○	○				◎	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

DRILLS  
タッピング  
SPECIFICATION CHARTS  
形状寸法表  
GAUGES  
ゲージ  
ROUND DIES  
丸ダイス  
ROLLING DIES  
転造工具  
OTHER PRODUCTS  
各種製品  
INDEX  
索引  
THREAD MILL  
スレッドミル  
FLUTELESS TAP  
溝なしタップ  
SPIRAL FLUTED TAP  
スパイラルタップ  
SPIRAL POINTED TAP  
ポイントタップ  
HAND TAP  
ハンドタップ  
TAPER PIPE THREADS (UK)  
管用テーパタップ(英式)  
PARALLEL PIPE THREADS (UK)  
管用平行タップ(英式)  
TAPER PIPE THREADS (ANSI)  
管用テーパタップ(米式)  
PARALLEL PIPE THREADS (ANSI)  
管用平行タップ(米式)  
INSERT SCREW THREAD TAP  
インサートねじ用  
NUT TAP  
ナットタップ  
MACHINING CENTER TAP  
マシニングセンタータップ  
DRILL TAP  
ドリルタップ