


RSB230


樹脂用ボールエンドミル “クリアカット”
Ball End Mill for Resin



Type I : 全刃長タイプ



Type II : ロングネックタイプ



- 3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプ 加工形状に合わせて選択可能！
- アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
- Select the right one for your job, 3D or 5D or 10D Length of cut, with Extra Long-neck or without neck.
- Applicable to nonferrous material such as Aluminum and copper.



被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミニウム合金 Aluminum Alloy	銅 Copper	樹脂 Resin
			~55HRC 55HRC~					

単位 [寸法 : mm / 価格 : 円] Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(L)刃長 Length of Cut	(L1)有効長 Effective Length	形状 Type	(D)刃径 Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d2)首下径 Neck Dia.	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00654-01000	R0.1	0.6	—	I	0.2	9°	—	4	50	7,400
01-00654-01001		1	—	I	0.2	9°	—	4	50	8,400
01-00654-01002		0.6	2	II	0.2	12°	0.18	4	50	14,400
01-00654-01500	R0.15	0.9	—	I	0.3	9°	—	4	50	6,500
01-00654-01501		1.5	—	I	0.3	9°	—	4	50	7,200
01-00654-01503		0.9	3	II	0.3	12°	0.28	4	50	13,800
01-00654-02000	R0.2	1.2	—	I	0.4	9°	—	4	50	7,100
01-00654-02001		2	—	I	0.4	9°	—	4	50	8,400
01-00654-02004		1.2	4	II	0.4	12°	0.37	4	50	8,200
01-00654-02005			5	II	0.4	12°	0.37	4	50	9,000
01-00654-02500	R0.25	1.5	—	I	0.5	9°	—	4	50	4,800
01-00654-02501		2.5	—	I	0.5	9°	—	4	50	5,800
01-00654-02502		5	—	I	0.5	9°	—	4	50	7,200
01-00654-02510		1.5	10	II	0.5	12°	0.46	4	50	9,600
01-00654-02515			15	II	0.5	12°	0.46	4	50	10,800
01-00654-02520			20	II	0.5	12°	0.46	4	60	12,600
01-00654-03000	R0.3	1.8	—	I	0.6	9°	—	4	50	5,600
01-00654-03001		3	—	I	0.6	9°	—	4	50	6,800
01-00654-03006		1.8	6	II	0.6	12°	0.56	4	50	6,000
01-00654-03010			10	II	0.6	12°	0.56	4	50	9,400
01-00654-04000	R0.4	2.4	—	I	0.8	9°	—	4	50	5,600
01-00654-04001		4	—	I	0.8	9°	—	4	50	6,800
01-00654-04008		2.4	8	II	0.8	12°	0.76	4	50	5,900
01-00654-04012			12	II	0.8	12°	0.76	4	50	7,100
01-00654-05000	R0.5	3	—	I	1	9°	—	4	50	3,900
01-00654-05001		5	—	I	1	9°	—	4	50	4,800
01-00654-05002		10	—	I	1	9°	—	4	50	9,200
01-00654-05010		3	10	II	1	12°	0.95	4	50	5,100

オーダー方法

RSB230 ボール半径(R)×刃長(L) [×有効長(L1)]を指示してください。(Type I (全刃長タイプ)のR1.5刃長9及びR2刃長12のみシャンク径(d)を指示してください。)
When you order, indicate RSB230 (R)×(L) [×(L1)]. Choose Shank Dia. (d) for type I of R1.5×9L and R2×12L.

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

CBN Cubic Boron Nitride	ダイヤモンド Diamond	スクエア Square	ロングネック Long Neck Square	ボール Ball	ロングネック Long Neck Ball	ラジアス Radius	ロングネック Long Neck Radius	テーパ Taper	テーパ Taper Radius	ドリル Drilling	ねじ切り Thread milling	面取り Chamfering
PCD・単結晶 PCD-Monocrystal	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating			
Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating	Non-Coating			