

G-LIST No. | TH1081


ステンレス用
FOR STAINLESS STEELS

EX-SUS-SPT



ステンレス鋼などの難削材に適しています。止り穴にはスパイラル形を用意しています。

Suitable for tapping difficult to machine materials such as stainless steels. The spiral fluted model (SUS-SFT-SPT) is for tapping blind holes.



ねじの種類: PF(G)

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
23971	1/8 - 28			55	19	8			22	2,820
23972	1/4 - 19	JIS2	4P	62	28	11	4	D	48	4,120
23973	3/8 - 19			65	28	14			70	6,850

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ϕk , DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
23974	1/2 - 14			80	35	18			134	10,900
23976	3/4 - 14	JIS2	4P	85	35	23	4	D	237	18,400
23978	1 - 11			95	45	26			350	34,700


■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ϕk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

G-LIST No. | TH1115

ステンレス用スパイラルタップ
SPIRAL FLUTED・FOR STAINLESS STEELS

SUS-SFT-SPT



ねじの種類: PF(G)

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8309041	1/8 - 28			55	19	8			22	3,500
8309042	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	28	11	3	D	48	5,050
8309043	3/8 - 19			65	28	14			69	8,300

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ϕk , DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8309044	1/2 - 14			80	35	18			137	13,000
8309046	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	35	23	4	D	236	21,800
8309048	1 - 11			95	45	26			376	40,300

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ϕk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.



WEBカタログで常に最新情報が閲覧可能

▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 合金 Aluminum Alloy	アルミ 圧延材 Aluminum Alloy Rolling	マグネシウム 合金 Magnesium Alloy	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC 35~45 HRC 45~50 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
EX-SUS-SPT						◎					○											○
SUS-SFT-SPT						◎					○											

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.