

# メントリドリル

Chamfering Drill



BT  
AHO  
HSK-A/E/F/C  
HSK-T  
C  
UTS  
専用機  
関連機器  
ニュー・メントリ

シグナル  
Drill Jig Bush

クランプジグ  
Clamp Jig

NC用メントリシリーズ  
Chamfering Cutter Series

メントリシリーズ  
Chamfering Series



## 用途 Application

柔らかく、粘りある材質の加工用。硬く、延性（粘り）の低い材質を加工される場合は、『NEW メントリドリル』をご使用ください。  
For soft and ductile material. When machining hard and inductile material, please use "NEW CHAMFERING DRILL"

ST

商品コード Code	型式 Model	刃角 a° Angle	面取り径 Chamfering dia.	Type	d h7	D	ℓ	ℓ 2	L
0030 00004490	04 -ST4 -90°	90°	2 ~ 4	1	4	—	—	—	50
0030 00006690	06 -ST6 -90°	90°	3 ~ 6	1	6	—	—	—	50
0030 00008890	08 -ST8 -90°	90°	4 ~ 8	1	8	—	—	—	50
0030 00009690	09 -ST6 -90°	90°	4 ~ 9	2	6	10	42	38	55
0030 00014890	14 -ST8 -90°	90°	6 ~ 14	2	8	15	50	46	70
0030 00181090	18 -ST10 -90°	90°	8 ~ 18	2	10	20	70	66	100
0030 00231290	23 -ST12 -90°	90°	10 ~ 23	2	12	25	73	69	110
0030 00281290	28 -ST12 -90°	90°	12 ~ 28	2	12	30	70	66	120

## ご注文例 Ordering Example

**14 - ST 8 - 90°**  
 面取り最大径 | シャンクサイズ | 刃角  
 Max. chamfering dia. | Shank size | Angle  
 ストレートシャンク  
 Straight shank