

一般用(NPS)

GENERAL APPLICATION (NPS)

SPT



HSS

ねじの種類 : NPS

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
23561	1/16 - 27	ANSI G	4P	55	18	8	4	D	19	4,440	
23562	1/8 - 27				19				8	23	4,030
23563	1/4 - 18				28				11	49	5,780
23564	3/8 - 18				28				14	69	9,640
23565	1/2 - 14				35				18	136	15,400
23567	3/4 - 14				35				23	234	25,800
23569	1 - 11 1/2				45				26	350	48,700

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。

NPS : 耐密用(NPSC・NPSM) NPSF : ドライシール用


Used to process parallel pipe internal threads.

NPS : American straight pipe threads (for general purposes)

NPSC : American straight pipe threads (for pipe couplings)

NPSM : American straight pipe threads (for free fitting mechanical joints)

NPSF : American straight pipe threads (for dry seals)



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
23570	1 1/4 - 11 1/2	ANSI G	4P	105	45	32	4	D	618	79,400	
23571	1 1/2 - 11 1/2				45				38	924	110,000
23572	2 - 11 1/2				50				46	1534	183,000
23573	2 1/2 - 8				65				55	2699	282,000
23574	3 - 8				65				65	4420	423,000
23575	3 1/2 - 8				70				70	5860	552,000
23576	4 - 8				75				75	7700	723,000

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

一般用(NPSF)

GENERAL APPLICATION (NPSF)

SPT

HSS

ねじの種類 : NPSF

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
23801	1/16 - 27	ANSI G	4P	55	18	8	4	D	19	5,340	
23802	1/8 - 27				19				8	23	4,820
23803	1/4 - 18				28				11	49	6,980
23804	3/8 - 18				28				14	69	10,200
23805	1/2 - 14				35				18	134	17,900

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
23807	3/4 - 14	ANSI G	4P	85	35	23	4	D	237	30,300	
23809	1 - 11 1/2				45				26	352	57,800
23850	1 1/4 - 11 1/2				45				32	604	93,900
23852	1 1/2 - 11 1/2				45				38	906	131,000

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	調質鋼 Hardened Steel				ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic			
	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel																				
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	CO.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC			
SPT		○										○	○	○	○	○	○	○						

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル  
DRLS  
タップ  
TAPS  
SPECIFICATION  
CHARTS  
形状  
寸法表  
ゲージ  
GAUGES  
丸ダイス  
ROUND DIES  
転造工具  
ROLLING DIES  
各種製品  
OTHER PRODUCTS  
索引  
INDEX  
THREAD MILL  
スレッド  
ミル  
FILTELESS  
TAP  
溝なし  
タップ  
SPIRAL FLUTED  
TAP  
スパイラル  
タップ  
SPIRAL POINTED  
TAP  
ポイント  
タップ  
HAND TAP  
ハンド  
タップ  
TAPER PIPE  
THREADS (UK)  
管用テーパ  
タップ(英式)  
PARALLEL PIPE  
THREADS (UK)  
管用平行  
タップ(英式)  
TAPER PIPE  
THREADS (ANSI)  
管用テーパ  
タップ(米式)  
PARALLEL PIPE  
THREADS (ANSI)  
管用平行  
タップ(米式)  
INSERT SCREW  
THREAD TAP  
インサート  
ねじ用  
NUT TAP  
ナット  
タップ  
MACHINING  
CENTER TAP  
マシニング  
タップ  
DRILL TAP  
ドリル  
タップ