


# AE-TL-N スクエア Square



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。  
End mills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.



## 3D刃長 3×D cutting length

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	外径×刃長 DC×APMX	L/D	全長 LF	LH	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8557340	3 × 9	3	55	16.6	6	1	A	● 2,200
8557341	4 × 12	3	55	17.7	6	1		● 2,540
8557342	5 × 15	3	55	18.9	6	1		● 2,540
8557343	6 × 18	3	60	—	6	2		● 2,970
8557344	8 × 24	3	70	—	8	2		● 5,430
8557345	10 × 30	3	75	—	10	2		● 7,250
8557346	12 × 36	3	80	—	12	2		● 9,200
8557347	16 × 48	3	120	—	16	2		● 24,000
8557348	20 × 60	3	135	—	20	2		● 34,200
8557349	25 × 75	3	155	—	25	2		● 57,300

・アイコンの説明はp.10をご覧ください。 ・ See p.10 for explanation of icons.

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

## 5D刃長 5×D cutting length

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	外径×刃長 DC×APMX	L/D	全長 LF	LH	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8557350	3 × 15	5	55	22.6	6	1	A	● 3,310
8557351	4 × 20	5	60	25.7	6	1		● 3,790
8557352	5 × 25	5	65	28.9	6	1		● 3,790
8557353	6 × 30	5	75	—	6	2		● 4,430
8557354	8 × 40	5	90	—	8	2		● 8,100
8557355	10 × 50	5	100	—	10	2		● 11,000
8557356	12 × 60	5	110	—	12	2		● 13,900
8557357	16 × 80	5	150	—	16	2		● 35,900
8557358	20 × 100	5	175	—	20	2		● 51,400
8557359	25 × 125	5	205	—	25	2		● 86,100

・アイコンの説明はp.10をご覧ください。 ・ See p.10 for explanation of icons.

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item