

3刃 銅・アルミ合金用 ショート
3 Flutes-Short-for Copper & Aluminum Alloys

CA-ETS

切削条件 Cutting Conditions | **P599**



シャープな切れ味と切りくず排出を考えた広いチップポケットにより、溝、側面の高能率加工を実現します。

High efficiency operation for slotting and side milling can be realized thanks to a sharp cutting edge and wide chip pocket room.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
8502806	3	50	8	6	B ●	19	6,000		
	3.1						□	—	—
	3.2						□	—	—
	3.3				10		□	—	—
	3.4						□	—	—
8502807	3.5				8		D ●	19	6,290
	3.6						□	—	—
	3.7				10		□	—	—
	3.8						□	—	—
	3.9						□	—	—
8502808	4				11		B ●	19	6,290
	4.1						□	—	—
	4.2				□	—	—		
	4.3				□	—	—		
	4.4				□	—	—		
8502809	4.5				D ●	19	6,930		
	4.6				□	—	—		
	4.7				□	—	—		
	4.8				□	—	—		
	4.9				□	—	—		
8502810	5		13		B ●	19	6,930		
	5.1				□	—	—		
	5.2				□	—	—		
	5.3				□	—	—		
	5.4				□	—	—		
8502811	5.5				D ●	19	7,230		
	5.6				□	—	—		
	5.7				□	—	—		
	5.8				□	—	—		
	5.9				□	—	—		
8502812	6				B ●	19	7,230		
	6.1				□	—	—		
	6.2				□	—	—		
	6.3				□	—	—		
	6.4				□	—	—		
8502813	6.5	60	16	8	D ●	38	8,890		
	6.6						□	—	—
	6.7						□	—	—
	6.8						□	—	—
	6.9						□	—	—
8502814	7				D ●	39	8,890		
	7.1				□	—	—		

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
	7.2	60	16	8	□	—	—			
	7.3							□	—	—
	7.4							□	—	—
8502815	7.5							D ●	40	8,890
	7.6							□	—	—
	7.7							□	—	—
	7.8							□	—	—
	7.9							□	—	—
8502816	8							B ●	40	9,760
	8.1							□	—	—
	8.2							□	—	—
	8.3							□	—	—
	8.4				□	—	—			
8502817	8.5	70	19	10	D ●	69	12,000			
	8.6							□	—	—
	8.7							□	—	—
	8.8							□	—	—
	8.9							□	—	—
8502818	9							D ●	70	12,000
	9.1							□	—	—
	9.2							□	—	—
	9.3							□	—	—
	9.4							□	—	—
8502819	9.5							D ●	71	12,000
	9.6							□	—	—
	9.7				□	—	—			
	9.8				□	—	—			
	9.9				□	—	—			
8502820	10	75	22	12	B ●	71	12,200			
8502850	10.5							D ●	106	16,200
8502821	11							D ●	106	16,200
8502851	11.5							D ●	108	16,200
8502822	12							B ●	108	17,000
8502823	13							D ●	138	20,400
8502824	14							D ●	139	28,900
8502825	15							D ●	231	30,000
8502826	16							B ●	257	31,500
8502827	17							D ●	261	46,300
8502828	18							D ●	265	46,300
8502829	19							D ●	387	53,500
8502830	20	105	38	20	B ●	404	53,500			

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					
CA-ETS						◎	◎				○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.