

異種管変換継手

ポリ管変換継手

水道用ポリエチレン1種二層管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)が接続できます。

水道用
ポリエチレン管 → PEX・PB



水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	全体厚さ	外層厚さ	規格
13	φ21.5 ±0.15	3.5 ±0.30	1.5 ±0.3	JIS K 6762-2019
20	φ27.0 ±0.15	4.0 ±0.30	1.5 ±0.3	


注 意

- ・給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。
- ・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ ▶ P.172 で適切な防食処理を施して下さい。

ポリ管変換継手 WJ31型

青銅

材質: CAC406C




G-652
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W1	W2	入数		価格(円)
		ポリ管	樹脂管				大	小	
共用	WJ31- 1313C-S	13	13A	56.5	28	32	80	10	3,410
	WJ31- 2013C-S	20	13A	57.5	34	38	40	5	4,230
PEX	WJ31A-2016C-S	20	16A	60.5	34	38	40	5	4,500
	WJ31A-2020C-S	20	20A	70	40	38	20	5	6,520
PB	WJ31C-2016C-S	20	16A	60.5	34	38	40	5	4,500
	WJ31C-2020C-S	20	20A	70	40	38	20	5	6,520

ポリ管変換チーズ WT31型

青銅

材質: CAC406



G-652
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径	入数		価格(円)
			大	小	
共用	WT31-131313C-S	13A ポリ管13 → ポリ管13	24	6	6,650

特 長

リフォーム時に、ポリエチレン管から分岐して樹脂管を増設できます。

施工例




ポリ管変換アダプター HJ31型

黄銅

材質: C36048D

ダブルロックジョイントにさし込んで、接続口を水道用ポリエチレン1種二層管接続に変換できます。



G-392
埋設 NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		L1	L2	W1	W2	入数		価格(円)
		さし込み側	ポリ管					大	小	
共用	HJ31- 1313-S	13A	13	61	30.5	28	32	40	10	2,570
PEX	HJ31A-1620-S	16A	20	66	32.5	34	38	40	10	3,740
PB	HJ31C-1620-S	16A	20	66	32.5	34	38	40	10	3,740

注: 給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。

施工手順は ▶ P.139 をご確認ください。

施工手順

水道用ポリエチレン管

1. パイプカッターを用いて管軸に直角になるように切断します。ポリエチレン管の内外径にキズがある場合は切断して、ジョイント部には使用しないで下さい。ポリエチレン管の切断面は斜め切り、潰れ、バリ、段差がないように注意して下さい。漏水の原因となります。
2. 本体から袋ナット・割リングを一旦取外し、袋ナット・割リングの順でポリエチレン管に通します。
3. ポリエチレン管端面が本体奥に突き当たるまで、確実にさし込みます。ポリエチレン管の挿入不足は抜けや、漏水の原因となります。
4. 本体と袋ナットを指定トルクで締め付けます。指定トルクは50~60N・mです。締め付け不足は抜けや漏水の原因となります。
5. 配管終了後は、水圧にて管路の漏れ検査をして下さい。

