

チーズ・異径チーズ

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注：耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFT2型 チーズ

304系
材質：SCS13A



埋設 OK
RoHS 相当
CAD


品番	呼び径		L1	L2	備考	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFT2-06	6	1/8	34	17	—	①	240	30	1,090
SFT2-08	8	1/4	38	19	—	①	180	30	1,090
SFT2-10	10	3/8	46	23	—	①	120	20	1,140
SFT2-15	15	1/2	54	27	—	①	100	10	1,200
SFT2-15B	15	1/2	53	26.5	パフ品	—	70	10	1,800
SFT2-20	20	3/4	64	32	—	①	60	10	1,750
SFT2-20B	20	3/4	63	31.5	パフ品	—	60	10	2,350
SFT2-25	25	1	76	38	—	①	40	5	2,500
SFT2-25B	25	1	75	37.5	パフ品	—	25	5	3,200
SFT2-32	32	1 1/4	92	46	—	①	14	2	3,660
SFT2-40	40	1 1/2	96	48	—	①	10	2	4,240
SFT2-50	50	2	114	57	—	①	10	2	6,530
SFT2-65	65	2 1/2	138	69	—	①	6	—	11,860
SFT2-80	80	3	156	78	—	①	5	—	15,650
SFT2-100	100	4	194	97	—	①	2	—	31,300

品番表の引用欄

- ①：JIS B 2308を引用した製品
- ②：JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③：当社設計規格品
- ：①～③の対象外

SMT2型 チーズ

316系
材質：SCS14A




埋設 OK
RoHS 相当
CAD

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SMT2-06	6	1/8	34	17	①	240	30	1,500
SMT2-08	8	1/4	38	19	①	180	30	1,500
SMT2-10	10	3/8	46	23	①	120	20	1,640
SMT2-15	15	1/2	54	27	①	100	10	1,790
—	—	—	—	—	—	—	—	—
SMT2-20	20	3/4	64	32	①	60	10	2,590
—	—	—	—	—	—	—	—	—
SMT2-25	25	1	76	38	①	40	5	3,710
—	—	—	—	—	—	—	—	—
SMT2-32	32	1 1/4	92	46	①	14	2	5,390
SMT2-40	40	1 1/2	96	48	①	10	2	6,290
SMT2-50	50	2	114	57	①	10	2	9,680
SMT2-65	65	2 1/2	138	69	①	6	—	17,660
SMT2-80	80	3	156	78	①	5	—	23,230
SMT2-100	100	4	194	97	①	2	—	46,520

SFRT型 異径チーズ

304系
材質：SCS13A



埋設 OK
RoHS 相当
CAD

1段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFRT-080608	8 × 6 × 8	1/4 × 1/8 × 1/4	36	18	①	180	30	1,440
SFRT-100810	10 × 8 × 10	3/8 × 1/4 × 3/8	40	22	①	120	20	1,440
SFRT-151015	15 × 10 × 15	1/2 × 3/8 × 1/2	52	25	①	100	10	1,560
SFRT-201520	20 × 15 × 20	3/4 × 1/2 × 3/4	58	30	①	60	10	2,240
SFRT-252025	25 × 20 × 25	1 × 3/4 × 1	68	35	①	40	5	3,380
SFRT-322532	32 × 25 × 32	1 1/4 × 1 × 1 1/4	80	42	①	18	3	4,960
SFRT-403240	40 × 32 × 40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	90	48	①	16	2	5,720
SFRT-504050	50 × 40 × 50	2 × 1 1/2 × 2	104	55	①	10	2	8,810

2段落ち


品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFRT-150815	15 × 8 × 15	1/2 × 1/4 × 1/2	48	24	①	100	10	1,560
SFRT-201020	20 × 10 × 20	3/4 × 3/8 × 3/4	56	28	①	60	10	2,240
SFRT-251525	25 × 15 × 25	1 × 1/2 × 1	64	33	①	40	5	3,380
SFRT-322032	32 × 20 × 32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	76	40	①	18	3	4,960
SFRT-402540	40 × 25 × 40	1 1/2 × 1 × 1 1/2	82	45	①	16	2	5,720
SFRT-503250	50 × 32 × 50	2 × 1 1/4 × 2	96	54	①	10	2	8,810

3段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFRT-502550	50 × 25 × 50	2 × 1 × 2	88	51	③	10	2	8,810

SMRT型 異径チーズ

316系
材質：SCS14A



埋設 OK
RoHS 相当
CAD

1段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SMRT-080608	8 × 6 × 8	1/4 × 1/8 × 1/4	36	18	①	180	30	2,050
SMRT-100810	10 × 8 × 10	3/8 × 1/4 × 3/8	40	22	①	120	20	2,050
SMRT-151015	15 × 10 × 15	1/2 × 3/8 × 1/2	52	25	①	100	10	2,260
SMRT-201520	20 × 15 × 20	3/4 × 1/2 × 3/4	58	30	①	60	10	3,240
SMRT-252025	25 × 20 × 25	1 × 3/4 × 1	68	35	①	40	5	4,920
SMRT-322532	32 × 25 × 32	1 1/4 × 1 × 1 1/4	80	42	①	18	3	7,120
SMRT-403240	40 × 32 × 40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	90	48	①	16	2	8,300
SMRT-504050	50 × 40 × 50	2 × 1 1/2 × 2	104	55	①	10	2	12,820

2段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SMRT-150815	15 × 8 × 15	1/2 × 1/4 × 1/2	48	24	①	100	10	2,260
SMRT-201020	20 × 10 × 20	3/4 × 3/8 × 3/4	56	28	①	60	10	3,240
SMRT-251525	25 × 15 × 25	1 × 1/2 × 1	64	33	①	40	5	4,920
SMRT-322032	32 × 20 × 32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	76	40	①	18	3	7,120
SMRT-402540	40 × 25 × 40	1 1/2 × 1 × 1 1/2	82	45	①	16	2	8,300
SMRT-503250	50 × 32 × 50	2 × 1 1/4 × 2	96	54	①	10	2	12,820

3段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SMRT-502550	50 × 25 × 50	2 × 1 × 2	88	51	③	10	2	12,820