


CAG

断面



材質	a	ガラスクロス	+0.1
	b	アルミニウム	+0.05
	c	耐熱紙	+0.2

●耐熱性：連続 250℃
1h 300℃

●耐振性：良好

●最小曲げ R: 1.7×D

●圧縮強度：150N以上

●断熱性：保護体表面温度

●主用途：断熱カバー
ホットエアホース


●製作可能径：φ10～

熱源 設定温度	熱風式		輻射熱式	
	保護体 単体	CAG カバー時	保護体 単体	CAG カバー時
200℃	175℃	135℃	133℃	108℃
250℃	213℃	160℃	165℃	138℃



CA

断面



材質	a	アルミニウム	+0.05
	b	耐熱紙	+0.2

●耐熱性：連続 200℃
1h 250℃

●耐振性：普通

●最小曲げ R: 1.7×D


●圧縮強度：150N以上

●断熱性：保護体表面温度

●主用途：断熱カバー
ホットエアホース


●製作可能径：φ10～

熱源 設定温度	熱風式		輻射熱式	
	保護体 単体	CA カバー時	保護体 単体	CA カバー時
200℃	175℃	153℃	133℃	90℃
250℃	213℃	185℃	165℃	113℃



CA(黒)

断面



材質	a	アルミニウム(黒)	+0.05
	b	耐熱紙	+0.2

●耐熱性：連続 200℃
1h 250℃

●耐振性：普通

●最小曲げ R: 1.7×D

●圧縮強度：100N以上

●断熱性：保護体表面温度

●主用途：断熱カバー
ホットエアホース

●製作可能径：φ10～

熱源 設定温度	熱風式		輻射熱式	
	保護体 単体	CA(黒) カバー時	保護体 単体	CA(黒) カバー時
200℃	175℃	145℃	133℃	115℃
250℃	213℃	176℃	165℃	145℃

