



ダイヤルパイプゲージ

- パイプ形状の内厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
- 測定子・アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。



■P-1モデル使用による特殊品製作例



■仕様

| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定可能パイプ寸法 | | | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 |
|-----|---------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|---------|
| | | | | 最小穴径D (mm) | 肉厚T (mm) 以下 | 測定深さL (mm) 以下 | | |
| P-1 | 0.01 | 0~10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 | 10,700円 |
| P-2 | 0.01 | 0~15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 | 24,900円 |
| P-3 | 0.01 | 0~15 | ±22 | 9.0 | 15 | 50 | 1.8 | 42,000円 |

ダイヤルシックネスゲージ (特別注文品)

特別注文品 G・Hタイプにて特殊製作致します。

●上・下ニードルタイプ

φD寸法を指示して下さい。

●上・下球面タイプ

●上部球面、下部フラットタイプ

●上部針状、下部フラットタイプ

●上・下横ブレードタイプ

W (幅) 寸法 (厚さ) 寸法を指示してください。

●上・下縦ブレードタイプ

W (幅) 寸法 (厚さ) 寸法を指示してください。

(上記の他、御相談いただければ特殊製作いたします。)

ダイヤルパイプゲージ