

# 両角キー

【参考】JIS B 1301:1996

Parallel Keys - Flat Ends



サイズ追加

両角キー S45C

サイズ表 P.79

材質 S45C




両角キー SUS304

サイズ表 P.79

材質 SUS304

仕様・規格 |



呼び寸法 b X h X L

呼び寸法	4X4	5X5	6X6	7X7	8X7	10X8	12X8	14X9	16X10	18X11	20X12	22X14	25X14	
b	基準寸法	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	25
	許容差	h9												
h	基準寸法	4	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	14	14
	許容差	h9					h11							
c	0.16 ~ 0.25	0.25~0.40					0.40~0.60				0.60~0.80			

両角キー S45C

b X h	L													
4 X 4	10	12	14	15	18	20	22	25	30	35	40			
5 X 5	10	12	14	15	18	20	22	25	30	35	40	45	50	
6 X 6	12	15	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	
7 X 7	15	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
8 X 7	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80		
10 X 8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				
12 X 8	25	30	35	40	45	50	60	70	80					
14 X 9	30	35	40	45	50	60	70	80	100					
16 X 10	50	60	70	80	90	100								
18 X 11	50	60	70	80	90	100	110	120						
20 X 12	50	60	70	80	90	100	110	120						
22 X 14	50	60	70	80	90	100	110	120						
25 X 14	50	60	70	80	90	100	110	120						

両角キー SUS304

b X h	L					
4 X 4	10	12	15	20		
5 X 5	10	12	15	20	30	
6 X 6	12	15	20	25	35	
7 X 7	20	25	30	35	40	
8 X 7	20	25	30	35	45	50
10 X 8	25	30	35	40	45	50

06

マシンキー

平行キー材

両丸キー

片丸キー

両角キー

半月キー

その他

片丸キー・両角キー

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS  
レアメタルスクリュー

ストリップボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料