


- Reamers
- Endmills
- Drills
- Countersinks/  
Counterbores
- Metal  
Slitting Saws
- Cutters
- SP series
- Square
- Roughing
- Ball/Radius
- for Aluminum
- Brazed

# SED2A

スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート  
Coated Solid Carbide Square Endmills (2 Flutes)




刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
2	30° R	OK-A Premium	P209

●刃径サイズを豊富に揃え、幅広い加工が可能な2枚刃OKコートエンドミルです。  
Wide range of size. It can mill wide range of work material.

# SED2

スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート  
Solid Carbide Square Endmills (2 Flutes)



刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
2	30° R		P211

●刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材まで加工可能なエンドミルです。  
Wide range of size. It can mill wide range of work material.

OKコート OK-coat		ノンコート non-coat		寸法 Size			
品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d
SED2A004	5,700	SED2-004	4,400	0.4	1	45	4
SED2A005	4,700	SED2-005	3,600	0.5	1.25	45	4
SED2A006	4,700	SED2-006	3,600	0.6	1.5	45	4
SED2A007	4,900	SED2-007	3,700	0.7	1.75	45	4
SED2A008	4,700	SED2-008	3,600	0.8	2	45	4
SED2A009	4,900	SED2-009	3,700	0.9	2.25	45	4
SED2A010	4,700	SED2-010	3,200	1.0	2.5	45	4
SED2A011	5,300	SED2-011	4,000	1.1	3.5	45	4
SED2A012	5,300	SED2-012	4,000	1.2	3.5	45	4
SED2A013	5,300	SED2-013	4,000	1.3	3.5	45	4
SED2A014	5,300	SED2-014	4,000	1.4	3.5	45	4
SED2A015	4,900	SED2-015	3,400	1.5	4	45	4
SED2A016	5,300	SED2-016	4,000	1.6	6	45	4
SED2A017	5,300	SED2-017	4,000	1.7	6	45	4
SED2A018	5,300	SED2-018	4,000	1.8	6	45	4
SED2A019	5,300	SED2-019	4,000	1.9	6	45	4
SED2A020	4,700	SED2-020	3,200	2.0	6	45	4
SED2A021	5,400	SED2-021	4,000	2.1	8	45	4
SED2A022	5,400	SED2-022	4,000	2.2	8	45	4
SED2A023	5,400	SED2-023	4,000	2.3	8	45	4
SED2A024	5,400	SED2-024	4,000	2.4	8	45	4
SED2A025	4,900	SED2-025	3,400	2.5	8	45	4
SED2A026	7,100	SED2-026	4,800	2.6	10	45	6
SED2A027	7,100	SED2-027	4,800	2.7	10	45	6
SED2A028	7,100	SED2-028	4,800	2.8	10	45	6
SED2A029	7,100	SED2-029	4,800	2.9	10	45	6
SED2A030	5,100	SED2-030	3,600	3.0	10	45	6
SED2A031	7,200	SED2-031	4,900	3.1	10	45	6
SED2A032	7,200	SED2-032	4,900	3.2	10	45	6
SED2A033	7,200	SED2-033	4,900	3.3	10	45	6