

PE SWISS TOOLS
KNIPEX
STAHLWILLE
KUKKO
TURNUS
DUMONT
PRESSOL
RIDGID
LEMOX
KUNY'S
PLANO
STREAMLIGHT
ARW
SIGMET
BOSCH
FRAISA
SPINIX
IMKROON TOOL
PROCHI
OTHERS

ラジオペンチ



2611-200



2615-200



2623-200

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)(中硬線)	切断能力(φmm)(硬線)	税込価格(¥)	税抜(¥)
2611-200	200	3.2	2.2	4,200	4,000
2612-200	200	3.2	2.2	4,725	4,500
2613-200	200	3.2	2.2	5,145	4,900
2615-200	200	3.2	2.2	5,250	5,000
2621-200	200	3.2	2.2	4,725	4,500
2622-200	200	3.2	2.2	5,145	4,900
2623-200	200	3.2	2.2	5,670	5,400
2625-200	200	3.2	2.2	6,090	5,800

- サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。
- ヘッドはロングタイプで、先端形状は半丸型。
- ヘッド: 磨き(2611、2612、2621、2622)、クロームメッキ(2613、2615、2623、2625)
- ハンドル: プラスチックコート(2611、2613、2621、2623)、コンフォート(2612、2615、2622、2625)
- スタイル: ストレート(2611、2612、2613、2615)、40°ベント(2621、2622、2623、2625)

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3011-140	140	42	15	3,255	3,100
3011-160	160	46.5	16.5	3,360	3,200
3011-190	190	50	18.5	3,780	3,600

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は平型。
- つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
- スタイル: 長平口
- ヘッド仕上げ: 磨き
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

ニードルノーズプライヤー



3115-160

品番	長さ(mm)	口先の長さ(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3111-160	160	55	4,935	4,700
3115-160	160	55	5,880	5,600
3121-160	160	55	5,460	5,200
3125-160	160	55	6,825	6,500

- 非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調整に最適なプライヤーです。
- 先端は5.0mmのロングタイプ
- つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。
- ヘッド仕上げ: 磨き(3111、3121)、クロームメッキ(3115、3125)
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング(3111、3121)、コンフォート(3115、3125)
- スタイル: ストレート(3111、3115)、45°ベント(3121、3125)
- ※ コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

イグニッションプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	口先厚さ(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
2701-160	160	47	3	5,775	5,500

- ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます
- サイドカッターは軟線専用です。
- ヘッドの先端形状は半丸型。
- ヘッド仕上げ: 磨き
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

テレフォンプライヤー



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
2911-160	160	8.5	4,200	4,000
2921-160	160	2.0	4,305	4,100
2925-160	160	2.0	5,040	4,800

- つかみ面には滑り止めの網目スジが入っています。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッド仕上げ: 磨き(2911、2921)、クロームメッキ(2925)
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング(2911、2921)、コンフォート(2925)
- スタイル: 幅広い平口(2911)、半丸型(2921、2925)

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3021-140	140	42	15	3,255	3,100
3021-160	160	50	16.5	3,255	3,100
3021-190	190	50	18.5	3,885	3,700

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は半丸型。
- つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
- スタイル: 長半丸口
- ヘッド仕上げ: 磨き
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3015-140	140	42	15	4,515	4,300
3015-160	160	46.5	16.5	4,515	4,300
3015-190	190	50	18.5	5,355	5,100

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- スタイル: 長平口
- ヘッド仕上げ: クロームメッキ
- ハンドル仕様: コンフォート
- ※ コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

アッセンブリープライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
2801-200	200	33	13.5	5,040	4,800
2821-200	200	34	13.5	4,830	4,600
2803-200	200	33	13.5	5,670	5,400

- 部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。
- つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
- ヘッドの先端形状は平型。(スタイル0)
- スタイル: 広平型(2801、2803)、半丸型(2821)
- ヘッド仕上げ: 磨き(2801、2821)、クロームメッキ(2803)
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3013-140	140	42	15	4,095	3,900
3013-160	160	46.5	16.5	4,200	4,000

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は平型。
- つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
- スタイル: 長平口
- ヘッド仕上げ: クロームメッキ
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3023-140	140	42	15	4,410	4,200

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は半丸型。
- つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
- スタイル: 長半丸口
- ヘッド仕上げ: クロームメッキ
- ハンドル仕様: プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3025-140	140	42	15	4,305	4,100
3025-160	160	50	16.5	4,620	4,400
3025-190	190	50	18.5	5,040	4,800

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- スタイル: 長半丸口
- ヘッド仕上げ: クロームメッキ
- ハンドル仕様: コンフォート
- ※ コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。