

Reamers

Endmills

Drills

Countersinks/
Counterbores

Metal
Slitting Saws

Cutters

SP series

Square

Roughing


Ball/Radius

for Aluminum

Brazed

SAD2D

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
Coated Solid Carbide Square Endmills for Aluminum (2 Flutes)



SAD2

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
Solid Carbide Square Endmills for Aluminum (2 Flutes)


製品略号 Product code	刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
SAD2D	2	30° R	DLC Pure	P214
SAD2				

●アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
This endmill adopted the sharp edge and the exclusive use blade shape for aluminum.

ピュアDLCコート Pure DLC Coat		ノンコート non-coat		寸法 Size			
品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d
SAD2D010	5,400	SAD2-010	3,300	1	3	45	4
SAD2D015	5,400	SAD2-015	3,300	1.5	4.5	45	4
SAD2D020	5,400	SAD2-020	3,300	2	6	45	4
SAD2D030	6,100	SAD2-030	3,800	3	10	45	6
SAD2D040	6,200	SAD2-040	3,900	4	12	45	6
SAD2D050	7,400	SAD2-050	4,600	5	15	50	6
SAD2D060	7,600	SAD2-060	4,700	6	18	50	6
SAD2D080	9,800	SAD2-080	6,000	8	24	60	8
SAD2D100	13,000	SAD2-100	8,000	10	28	70	10
SAD2D120	17,600	SAD2-120	10,800	12	32	75	12

SAE3D

アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
Coated Solid Carbide High Helical Square Endmills for Aluminum (3 Flutes)



SAE3

アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
Solid Carbide High Helical Square Endmills for Aluminum (3 Flutes)

製品略号 Product code	刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
SAE3D	3	45° R	DLC Pure	P214
SAE3				

●アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した強ねじれタイプの3枚刃エンドミルです。
This endmill adopted the sharp edge and the exclusive use blade shape for aluminum.

ピュアDLCコート Pure DLC Coat		ノンコート non-coat		寸法 Size			
品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d
SAE3D030	8,000	SAE3-030	4,900	3	10	45	6
SAE3D040	8,200	SAE3-040	5,000	4	12	45	6
SAE3D050	8,800	SAE3-050	5,300	5	15	50	6
SAE3D060	9,000	SAE3-060	5,400	6	15	50	6
SAE3D080	11,800	SAE3-080	7,200	8	20	60	8
SAE3D100	18,000	SAE3-100	10,900	10	25	70	10
SAE3D120	22,000	SAE3-120	13,400	12	30	75	12
SAE3D160	42,000	SAE3-160	25,500	16	36	90	16
SAE3D200	72,000	SAE3-200	43,600	20	45	105	20