

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

アズワン **Samax** **投込式恒温装置“サーマックス”**



1-4594-33

●新開発された温度アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
●設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。●幅×奥行×高さ:150×308×160mm
●電源コード長さ:2.7m ●マイコン式PID制御(温度管理) ●水槽付(1-4594-34を除く) [製造国]●韓国

発注単位1台 アズワン(株) ☎0120-700-875

発注コード	品番	税抜価格(1台)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	セモスタート	温度可変式過昇防止装置	プログラム機能	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★858-6474	1-4594-31	¥ 61,000	室温+5~80℃	単相100	あり	なし	なし	1000	6.0	6(300)
★858-6475	1-4594-32	¥ 77,000	室温+5~80℃	単相100	あり	なし	あり	1000	6.0	4(-)
★858-6476	1-4594-33	¥ 97,000	室温+5~80℃	単相100	なし	あり	あり	1000	5.3	0(-)
★858-6477	1-4594-34	¥101,000	室温+5~180℃	単相100	なし	あり	あり	1200	4.3	0(-)

東京理化 **Water Bath** **EYELA** **日本** **EYELA恒温水槽NTTシリーズ**



●使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。
●かくはん機能調節がついてしますので波立ちを押さえることができます。●制御回路では自己診断機能、フロートスイッチで事前に安全をキャッチし、アラームブザーで知らせます。●可変式の独立過昇防止器を標準装備、制御回路から独立しているため、万一の場合でも安心です。●付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。[製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く 東京理化器械(株) ☎0120-076-554

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★176-9465	NTT-2200	¥93,300	220×424×335	9	室温+5~80	単相100・11(V-A)	3.5	6(67)

東京理化 **Water Bath** **EYELA** **日本** **EYELA恒温水槽NTTシリーズ(水槽なし)**



●使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。
●かくはん機能調節がついてしますので波立ちを押さえることができます。●制御回路では自己診断機能、フロートスイッチで事前に安全をキャッチし、アラームブザーで知らせます。●可変式の独立過昇防止器を標準装備、制御回路から独立しているため、万一の場合でも安心です。●水槽は付属していません。[製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く 東京理化器械(株) ☎0120-076-554

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★176-8781	NTT-2400	¥122,000	138×150×312	水槽なし	室温+5~180	単相100・11(V-A)	3.5	3(300)

東京理化 **Water Bath** **EYELA** **日本** **EYELA恒温水槽NTTシリーズ**



●恒温水を循環できる小型水槽です。
●かくはん機能調節がついてしますので波立ちを押さえることができます。●可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。[製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く 東京理化器械(株) ☎0120-076-554

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	温度調整範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★176-6738	NTT-20S	¥212,000	194×306×359	5.5	室温+5~95	±0.05	単相100・11(V-A)	8	21(191)
★176-9434	NTT-20G	¥250,000	194×306×359	5.5	室温+5~180	±0.09	単相100・11(V-A)	8	0(-)

東京理化 **Low Temp Bath** **EYELA** **日本** **低温恒温水槽(高圧ポンプタイプ)**



●冷凍機付の恒温槽で、-20℃から90℃の精密な温度調節が可能です。
●小型で組み込み可能なタイプです。●地球温暖化係数の低い冷媒R452A(GWP値1945)を使用しています。●外部循環が可能です。●使用環境温度範囲:5~35℃ ●ヒーター:0.5kW ●温度調節範囲:-20~95℃ ●最大揚程(50/60Hz):4.3/6.3m [製造国]●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く 東京理化器械(株) ☎0120-076-554

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	槽内寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★252-8318	NCB-1220B	¥316,000	210×433×600	140×260×150	4	-20~95	単相100	34	4(400)

東京理化 **Low Temp Bath** **EYELA** **日本** **低温恒温水槽**



●冷凍機付の恒温水槽で、精密な温度調節が可能です。
●小型で組み込み可能なタイプです。●外部循環が可能です。●循環水槽としても恒温水槽としても使用可能です。●最大揚程(50/60Hz):1.2/1.7m ●使用環境温度範囲:5~35℃ ●温度制御方式:PID制御 ●電源コード長さ:2.5m ●温度調節範囲:-30~95℃ [製造国]●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く 東京理化器械(株) ☎0120-076-554

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	槽内寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★858-5957	NCB-1210A	¥260,000	210×433×600	140×260×150	4	単相100	32	2(25)	

トーマス **Low Temperature Thermostatic Bath** **THOMAS** **日本** **卓上型低温恒温水槽**



T-22LA

●低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくなりました。(T-22LA)
●安全装置:槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ●温度安定度:±0.1℃(T-22LA)、±0.02℃(T-23Z) ●温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 ●ヒーター:シースイヤ式 500W ●かくはん機:噴流かくはん方式 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トーマス科学器械(株) ☎03-3694-7771

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	槽内寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★462-7725	T-22LA	¥310,000	525×395×485	480×350×150	22	0~50	単相100	30	8(160)
★462-7733	T-23Z	¥415,000	530×415×420	480×350×150	22	0~50	単相100	30	0(-)

トーマス **Thermostatic Water Bath** **THOMAS** **日本** **恒温水槽**



T-104NB

●マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。
●安全装置:漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
●温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 ●かくはん機:縦型プロペラかくはん機 22W ●タイマー:オートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) [付属品]●ステンレス製棚板・フタ 各1枚 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トーマス科学器械(株) ☎03-3694-7771

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	槽内寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容量(L)	使用温度範囲(℃)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★462-7687	T-104NA	¥298,000	525×360×500	350×305×300	28	5~99.9	単相100	25	1(-)
★462-7695	T-104NB	¥339,000	625×410×500	450×355×300	45	5~99.9	単相100	30	1(100)