





EU・MG-O ウレタン車輪ベアリング入

■ 特長

- 標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
- 200 × 50 と 200 × 65 の金具はそれぞれ兼用です。

単位mm

サイズ A × B	最大荷重		H2	H1	B	F1 × F2	P1 × P2	d	E	D	t
	kgf	daN									
100 × 50	330	323.4	140	90	62	126 × 126	102 × 102	12	40	17	8
130 × 50	380	372.4	170	105	65	144 × 144	116 × 116	14	50	20	10
150 × 50	430	421.4	195	120	62	144 × 144	116 × 116	14	55	25	10
150 × 65	560	548.8	195	120	76	150 × 150	121 × 121	14	55	25	10
150 × 75	670	656.6	195	120	89	167 × 167	133 × 133	18	55	25	12
150 × 100	840	823.2	195	120	122	186 × 186	153 × 153	18	55	30	14
180 × 50	480	470.4	225	135	62	155 × 155	127 × 127	14	60	25	12
180 × 65	620	607.6	225	135	76	155 × 155	127 × 127	14	60	25	12
180 × 75	710	695.8	225	135	89	167 × 167	133 × 133	18	60	25	12
200 × 50	530	519.4	250	150	76	167 × 167	133 × 133	18	70	25	11
200 × 65	680	666.4	250	150	76	167 × 167	133 × 133	18	70	25	11
200 × 75	790	774.2	250	150	89	167 × 167	133 × 133	18	70	25	12
250 × 65	830	813.4	300	175	82	184 × 184	148 × 148	18	80	25	13
250 × 75	1000	980.0	300	175	96	191 × 191	155 × 155	18	80	30	14
250 × 90	1250	1225.0	300	175	110	191 × 191	155 × 155	18	80	30	14
300 × 65	1000	980.0	350	200	84	191 × 191	155 × 155	18	90	30	14
300 × 75	1150	1127.0	350	200	96	191 × 191	155 × 155	18	90	30	14
300 × 90	1390	1362.2	350	200	110	202 × 202	165 × 165	18	90	30	15
300 × 100	1500	1470.0	350	200	122	202 × 202	165 × 165	18	90	30	15