


■ ネジ⇄チューブの接続


LC ミニマルストレート



RoHS対応



メートルネジの場合



管用テーパネジの場合

単位：mm

形 式	チューブ内径 D	R	A	B	L	C	G	対辺 H	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
LC-0320-M3□	2	M3×0.5	2.5 [2.2]	11	8.5 [8.8]	6	0.5 [0.8]	5.5	0.9	0.6	LC-0320-M3(C)
LC-0320-M5□		M5×0.8	3 [3.2]	11.5	8.5 [8.3]	6	0.5 [0.3]	7	0.9	1.5	LC-0320-M5(C)
LC-0320-01□		R1/8	8	18	14	6	—	10	0.9	6.9	LC-0320-01_
LC-0425-M3□	2.5	M3×0.5	2.5 [2.2]	12	9.5 [9.8]	7	0.5 [0.8]	5.5	0.9	0.7	LC-0425-M3(C)
LC-0425-M5□		M5×0.8	3 [3.2]	13	10 [9.8]	7	0.5 [0.3]	7	1.7	1.5	LC-0425-M5(C)
LC-0425-M6□		M6×1	4	14	10	7	0.5	8	1.7	2.5	LC-0425-M6(C)
LC-0425-01□		R1/8	8	19	15	7	—	10	1.7	1.9	LC-0425-01_
LC-0535-M5□	3	M5×0.8	3 [3.2]	13	10 [9.8]	7	0.5 [0.3]	7	2	1.5	LC-0535-M5(C)
LC-0640-M3□	4	M3×0.5	2.5 [2.2]	12	9.5 [9.8]	7	0.5 [0.8]	5.5	0.9	1.1	LC-0640-M3(C)
LC-0640-M5□		M5×0.8	3 [3.2]	13	10 [9.8]	7	0.5 [0.3]	7	3.8	1.5	LC-0640-M5(C)
LC-0640-M6□		M6×1	4	14	10	7	0.5	8	3.8	2.5	LC-0640-M6(C)
LC-0640-01□		R1/8	8	19	15	7	—	10	3.8	7.5	LC-0640-01_

129

標準


ミニ

バンプ

LH ミニマルユニバーサルエルボ



RoHS対応



単位：mm

形 式	チューブ内径 D	R	A	B	L1	L2	C	E	G	V	対辺 H	□F	P	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
LH-0320-M3□	2	M3×0.5	2.4	11.5	9.1	4.2	6	8.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9	LH-0320-M3_
LH-0320-M5□		M5×0.8	3.4	16	12.6	5.9		10	2	1.5	7	8	7.8	0.8	5.5	LH-0320-M5_
LH-0425-M3□	2.5	M3×0.5	2.4	11.5	9.1	4.2	7	9.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9	LH-0425-M3_
LH-0425-M5□		M5×0.8	3.4	16	12.6	5.9		11	2	1.5	7	8	7.8	1.2	5.5	LH-0425-M5_
LH-0640-M5□	4	M5×0.8	3.4	16	12.6	5.9	7	11	2	1.5	7	8	7.8	1.5	6	LH-0640-M5_

本ページ共通の注意事項

- ※1. 形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号：-Cをご記入ください。
- ※2. テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
- ※3. []内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。
- ※4. チューブ抜け防止の為、チューブクランプスリーブ(LS)を使用してください。