


■ チューブ⇄チューブの接続

APU ユニオンストレート

RoHS対応




CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD	チューブエンド C	B	øP	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
APU4④⑥	4	18.9	38.7	10.5	4	3.3	APU4
APU6④⑥	6	20.8	42.5	12.5	12	4.5	APU6
APU8④⑥	8	22.3	45.5	14.5	22	5.8	APU8
APU10④⑥	10	25	51	17.8	35	9.6	APU10
APU12④⑥	12	28.4	57.8	22	46	16	APU12

APV ユニオンエルボ

RoHS対応




CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD	チューブエンド C	E	øP	ød	F	T	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
APV4④⑥	4	18.9	21.7	10.5	3.2	7	11	3.8	3.1	APV4
APV6④⑥	6	20.8	24.3	12.5	3.2	8	13	9	4.3	APV6
APV8④⑥	8	22.3	26.8	14.5	4.2	9.5	15	19	6.1	APV8
APV10④⑥	10	25	30.5	17.8	4.2	11	18	32	9.6	APV10
APV12④⑥	12	28.4	35.4	22	4.2	12.5	22.5	43	15	APV12

APE ユニオンティー

RoHS対応



CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD	チューブエンド C	E	B	øP	ød	F1	F2	T	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
APE4④⑥	4	18.9	21.65	21.7	10.5	3.2	7	14	11	3.8	5.3	APE4
APE6④⑥	6	20.8	24.25	24.3	12.5	3.2	8	16	13	9	7.4	APE6
APE8④⑥	8	22.3	26.75	26.8	14.5	4.2	9.5	19	15	19	9	APE8
APE10④⑥	10	25	30.5	30.5	17.8	4.2	11	22	18	32	14	APE10
APE12④⑥	12	28.4	35.4	35.4	22	4.2	12.5	25	22.5	43	27	APE12

本ページ共通の注意事項

- ※1. 形式内の④につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-E(EPDM)、又は記号：-N(NBR)をご記入ください。
- ※2. 形式内の⑥につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望される場合は記号：-Cをご記入ください。

CAD 2D & 3D ホームページにてCADデータを提供しております。