


チューブ⇄チューブの接続

NKE ユニオンティー

RoHS対応

CAD
2D & 3D



単位：mm


形 式	チューブ外径×内径 φD	B	E1	E2	C	対辺 H1	対辺 H2	φP	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
NKE0425	4×2.5	19.5	19.5	10.5	5.5	8	8	10	0.8	21	NKE0425
NKE0640	6×4	20	20	11	6	10	8	10	4	26	NKE0640
NKE0850	8×5	23	23	12	7	12	10	14	8	44	NKE0850
NKE0860	8×6	23	23	12	7	12	10	14	12.5	41	NKE0860
NKE1065	10×6.5	28	28	14.8	9	16	14	17	12.5	94	NKE1065
NKE1075	10×7.5	28	28	14.8	9	16	14	17	18	90	NKE1075
NKE1280	12×8	28.5	28.5	15.4	9	17	14	17	22	95	NKE1280
NKE1290	12×9	28.5	28.5	15.4	9	17	14	17	28	90	NKE1290

締付ナット

NKN 締付ナット

RoHS対応

CAD
2D & 3D



単位：mm

形 式	チューブ外径×内径 φD	B	φP	E	C	対辺 H	質量 (g)	CAD ファイル名
NKN4	4×2.5	10.5	7	3	5.5	8	2.6	NKN4
NKN6	6×4	11	9	3	6	10	3.7	NKN6
NKN8	8×5, 8×6	12	11	3.5	7	12	5.1	NKN8
NKN10	10×6.5, 10×7.5	14.8	15	4.5	9	16	12	NKN10
NKN12	12×8, 12×9	15.4	16	4.5	9	17	12	NKN12
NKN16	16×11, 16×13	16.2	21	4.5	9.5	23	22	NKN16