

形D2D

ドア用電源スイッチ

CSM_D2D_DS_J_1_14

接点ギャップ3mm以上の ドア用電源スイッチ

- 電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
- 2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
- メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意。
- 主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置。



■形式基準

形D2D-①②0③

①基本構成

- 1: 単極標準形・接点間隔3mm
- 2: プル・オン・ロック形・接点間隔1mm
- 3: 双極標準形・接点間隔3mm

②取り付け形態

- 0: ねじ取り付け
- 1: パネルマウント


③接触仕様

- 0: 1a1bタイプ
- 1: 1aタイプ(常開形)
- 2: 1bタイプ(常閉形)
- 3: 2a1bタイプ
- 4: 2aタイプ

■接触仕様


●1a1bタイプ

形D2D-1000 形D2D-2000
形D2D-1100 形D2D-2100




●1aタイプ

形D2D-1001
形D2D-1101




●1bタイプ

形D2D-1002
形D2D-1102




●2a1bタイプ

形D2D-3103



●2aタイプ

形D2D-3104



■種類

(○印の機種は標準在庫機種です。)

取り付け 形態	タイプ 接点間隔 接触仕様	標準形	プル・オン・ロック形 *
		3mm以上	1mm
ねじ 取り付け	1a1b	○形D2D-1000	○形D2D-2000
	1a	○形D2D-1001	—
	1b	○形D2D-1002	—
パネル マウント	1a1b	○形D2D-1100	○形D2D-2100
	1a	○形D2D-1101	—
	1b	○形D2D-1102	—
	2a1b	○形D2D-3103	—
	2a	○形D2D-3104	—

* プル・オン・ロック機能については、次ページをご覧ください。

■接点仕様

項目		標準形	プル・オン・ロック形
接点	仕様	リベット	
	材質	銀	
	間隔(標準値)	3mm以上	1mm
突入電流	常時閉路	最大30A	最大24A
	常時開路	最大30A	最大24A
最小適用負荷(参考値) *		DC5V 160mA	

* 最小適用負荷については、「**■正しくお使いください**」の「**●微小負荷形での使用について**」をご参照ください。

■定格

タイプ	項目 定格電圧	抵抗負荷
標準形	AC250V	16A
プル・オン・ロック形	AC250V	10A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

- (1) 周囲温度: 20±2℃
- (2) 周囲湿度: 65±5%RH
- (3) 操作ひん度: 30回/min

端子接続用部品(別売)⇒「マイクロスイッチ 共通付属品」参照