

独立した2回路開閉用スイッチ



- 電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。
- 形Zと取り付け穴寸法、取り付けピッチ、押ボタン位置が同一。

7ページの「正しくお使いください」および「マイクロスイッチ 共通の注意事項」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。

形式構成

■形式基準

形DZ-10G□-1□

① ② ③ ④ ⑤

①定格電流

10 : 10A (AC250V)

②接点間隔

G : 0.5mm

③アクチュエータの種類

無表示 : ピン押ボタン

V : ヒンジ・レバー形

V22 : ヒンジ・ローラ・短レバー形

V2 : ヒンジ・ローラ・レバー形

W : ヒンジ・レバー形

W22 : ヒンジ・ローラ・短レバー形

W2 : ヒンジ・ローラ・レバー形

④接触形式

1 : 双極双投

⑤端子の種類

A : はんだづけ端子

B : ねじ締め端子

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

アクチュエータの種類	端子の種類		はんだづけ端子(-1A) ㊦		ねじ締め端子(-B) ㊧	
			形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
ピン押ボタン形			形DZ-10G-1A	2,700	◎形DZ-10G-1B	2,700
ヒンジ・レバー形		OT大	◎形DZ-10GW-1A	2,950	◎形DZ-10GW-1B	2,950
		OT小	形DZ-10GV-1A		◎形DZ-10GV-1B	
ヒンジ・ローラ・短レバー形		OT大	◎形DZ-10GW22-1A	3,400	◎形DZ-10GW22-1B	3,400
		OT小	◎形DZ-10GV22-1A		◎形DZ-10GV22-1B	
ヒンジ・ローラ・レバー形		OT大	◎形DZ-10GW2-1A		◎形DZ-10GW2-1B	
		OT小	形DZ-10GV2-1A		◎形DZ-10GV2-1B	

定格／性能

■定格

定格電圧(V)	無誘導負荷(A)				誘導負荷(A)			
	抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷		電動機負荷	
	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路
AC 125	10		2	1	6		3	1.5
250	10		1.5	0.7	4		2	1
DC 8	10		3	1.5	6		5	2.5
14	10		3	1.5	6		5	2.5
30	10		3	1.5	4		3	1.5
125	0.5		0.5		0.05		0.05	
250	0.25		0.25		0.03		0.03	

- 注1. 上記数値は定常電流を示します。
 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
 注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
 (1) 周囲温度 : 20±2℃
 (2) 周囲湿度 : 65±5%RH
 (3) 操作ひん度 : 20回/min

■安全規格認定定格

個別認定形式は当社までお問い合わせください。

●UL/CSA

定格電圧	形式	形DZ-10G
AC125V		10A、1/8HP
AC250V		10A、1/4HP
AC480V		2A
DC125V		0.5A
DC250V		0.25A