


単位：mm



形 式	パッド外径 d	チューブ外径 D	B	L1	L2	L3	チューブ径 C	E1	E2	ストローク S	スプリング力 (N)	
VPD10-6R⑤-3J	10	3	58.1	8	35	20	10.9	18.6	18.5	6	4.0~7.1	
VPD10-6R⑤-4J⑨		4					11.7	19.9				
VPD10-6R⑤-6J⑨		6					10.9	18.6	25	10	2.0~5.2	
VPD10-10R⑤-3J		3	63.1		40	20	10.9	18.6				
VPD10-10R⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD10-10R⑤-6J		6					10.9	18.6	30	15	2.0~5.9	
VPD10-15R⑤-3J		3	73.1		45	25	10.9	18.6				
VPD10-15R⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD10-15R⑤-6J		6					10.9	18.6	37	20	1.1~4.8	
VPD10-20R⑤-3J		3	89.1		52	34	10.9	18.6				
VPD10-20R⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD10-20R⑤-6J		6					10.9	18.6	36(37)	18.5	6	4.0~7.1
VPD15-6R(A)⑤-3J	15	3	59.1(60.1)	9(10)	41(42)	20	10.9	18.6				
VPD15-6R(A)⑤-4J⑨		4					11.7	19.9				
VPD15-6R(A)⑤-6J⑨		6					10.9	18.6	25	10	2.0~5.2	
VPD15-10R(A)⑤-3J		3	64.1(65.1)		46(47)	25	10.9	18.6				
VPD15-10R(A)⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD15-10R(A)⑤-6J		6					10.9	18.6	30	15	2.0~5.9	
VPD15-15R(A)⑤-3J		3	74.1(75.1)		53(54)	34	10.9	18.6				
VPD15-15R(A)⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD15-15R(A)⑤-6J		6					10.9	18.6	37	20	1.1~4.8	
VPD15-20R(A)⑤-3J		3	90.1(91.1)				10.9	18.6				
VPD15-20R(A)⑤-4J		4					11.7	19.9				
VPD15-20R(A)⑤-6J		6										

- RoHS指令
- 銅系不用品も用意
- CAD(2D&3D)

- ※.()内の寸法は、深形パッドの寸法です。
- ※.寸法表中、形式内の[5]にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP510を参照ください。
- ※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の[9]が“対応品あり”を表しております。また、記号：-S3を忘れずにご記入ください。
- ※.パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。
- ※.パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
 - パッド径：φ10, φ15mm ▶ 4.5~6N・m
- ※.質量は、公式サイトをご覧ください。