


ローコストタイプ

ローコスト白金測温抵抗体

ねじ付リード線直出し形

仕様

素子	Pt100
導線方式	3導線式
階級	クラスB(B級)
保護管材質	SUS304
感熱部長さ	30mm
使用限度	+250℃
測温範囲	-50～+250℃
リード線	フッ素樹脂被覆線(PFA) (仕上り外径各φ1.0) 7/0.18 -50～+150℃

●形E52-P6DY
外形寸法


※ 保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。

リード線長 (m)	形式	標準価格 (¥)
1	形E52-P6DY 1M	オープン価格 お取引先にお問い合せ ください。
2	形E52-P6DY 2M	
4	形E52-P6DY 4M	

フランジ付リード線直出し形

仕様

素子	Pt100
導線方式	3導線式
階級	クラスB(B級)
保護管材質	SUS304
感熱部長さ	30mm
使用限度	+250℃
測温範囲	-50～+250℃
リード線	フッ素樹脂被覆線(PFA) (仕上り外径各φ1.0) 7/0.18 -50～+150℃

●形E52-P6FY
外形寸法


※ 保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。

リード線長 (m)	形式	標準価格 (¥)
1	形E52-P6FY 1M	オープン価格 お取引先にお問い合せ ください。
2	形E52-P6FY 2M	
4	形E52-P6FY 4M	

リード線直出し形

仕様

素子	Pt100
導線方式	3導線式
階級	クラスB(B級)
保護管材質	SUS316
使用限度	+250℃
測温範囲	0～+250℃
リード線	フッ素樹脂被覆線(PFA) (仕上り外径各φ1.0) 7/0.2 -50～+150℃

●形E52-P10AEY
外形寸法

※1. 保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。

※2. コンプレッションフィッティング (形PT□) による取り付けはできません。

リード線長 (m)	形式	標準価格 (¥)
1	形E52-P10AEY 1M	オープン価格 お取引先にお問い合せ ください。
2	形E52-P10AEY 2M	
4	形E52-P10AEY 4M	