



■ ネジ⇄チューブの接続

JSC-L 小型エルボ



RoHS対応



メータアウト制御の
時のJIS記号



メータイン制御の
時のJIS記号






単位：mm

形 式	チューブ外 径 D	M	A	B		L1		L2	P1	P2	ファ-ィ- ブ C	E	対辺 H	X	Y	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.										
JSC180-M3④L⑤	1.8	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6.4	6	6.2	8.4	12.5	5.5	—	—	2.7	JSC180-M3_L_
JSC180-M5④L⑤		M5×0.8	3	27.2	24.5	24.2	21.5	7.2		8.8		13.5	8			5.1	JSC180-M5_L_
JSC2-M3④L⑤	2	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6.4	6	6.2	8.4	12.5	5.5	—	—	2.7	JSC2-M3_L_
JSC2-M5④L⑤		M5×0.8	3	27.2	24.5	24.2	21.5	7.2		8.8		13.5	8			5.1	JSC2-M5_L_
JSC3-M3④L⑤	3	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6.4	6	6.2	9.3	13	5.5	7	6	2.7	JSC3-M3_L_
JSC3-M5④L⑤		M5×0.8	3	27.2	24.5	24.2	21.5	7.2		8.8		14	8			5.7	JSC3-M5_L_
JSC4-M3④L⑤	4	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6	8	6.2	11	14.7	5.5	9.8	7.8	3.1	JSC4-M3_L_

JSC-L エルボ

RoHS対応



単位：mm

形 式	チューブ外 径 D	R	A	B		L1		L2	P1	P2	ファ-ィ- ブ C	E	対辺 H	X (X)	Y	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.										
JSC4-M5④L⑤	4	M5×0.8	2.9 [3.2]	33.4	29.9	30.5 [30.2]	27 [26.7]	6.7 [6.4]	8	9.8	11	15.4	8	9.8	7.8	7.2	JSC4-M5_L_[C]
JSC4-01④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7		14.4		17.7	10			17	JSC4-01_L_
JSC6-M5④L⑤	6	M5×0.8	2.9 [3.2]	33.4	29.9	30.5 [30.2]	27 [26.7]	7.5 [7.2]	10.5	9.8	11.6	17.5	8	11.8	9.8	7.8	JSC6-M5_L_[C]
JSC6-01④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7		14.4		18.3	10			18	JSC6-01_L_
JSC6-02④L⑤	8	R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	11.9	14.4	18.4	18.1	20.2	14	13.8	—	35	JSC6-02_L_
JSC8-01④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	11.9		14.4		26.9	10			21	JSC8-01_L_
JSC8-02④L⑤	10	R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	13.2		18.4		28.4	14			38	JSC8-02_L_
JSC10-02④L⑤		R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	14.8	17.6	18.4	20.2	30.9	14	16.8	—	41	JSC10-02_L_

本ページ共通の注意事項

- ※1. 形式内の④には、メータアウト制御を希望される場合、記号：Aを、メータイン制御を希望される場合、記号：Bをご記入ください。
- ※2. 形式内の⑤には、外観色：ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
外観色：ライトグレー⇒記号：W、包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-C、
外観色：ライトグレー & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：W-C
- ※3. テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
- ※4. []内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。